





LOC	DIST	REVISIONS 變更							
J	—	P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
			C1	ADDED -7	ECR-07-024059		100CT07	TS	KB



- △ MEASURED AT THE SECTION 2mm FROM Z.
- △ DETAIL OF CONTACTS ; SEE FIG 1
- △ CIRCUIT NUMBERS ; SEE FIG 1
4. PART NO OF PLUG HOUSINGS TO BE MATED
- 17P; 353027
- 24P; 353029
- 31P; 353031
5. RECOMMENDED SCREW: PAN-HEADED, TYPE 2 TAPPING SCREW
OF 3DIA X 6LEN(MAX) (JIS B1115, B1122).
6. FASTENING TORQUE FOR SCREW: 0.392N・m MAX.
- △ TINE PLATE COLOR ; NATURAL
- ~~△ OUTER PACKING OF PN 1123038; CARTON BOX~~
- △ MARKING FOR DISCERNMENT OF THE CONTACTS FINISH;
SEE TABLE

- ① Z面より2mmの位置で測定
- ② コンタクト構成：FIG 1 参照
- ③ 回路番号：FIG 1 参照
4. 嵌合相手ハウジング型番
- 17P：353027
- 24P：353029
- 31P：353031
5. 推奨取付ねじ：JIS B1115、B1122タッピングねじ、なべ2種呼び径3、長さ6以下
6. ねじ締付トルク：0.392N・m MAX
- ④ タイン・プレートの色は、自然色
- ~~⑤ PN 1123038 の外箱は段ボール箱仕様~~
- ⑥ コンタクト仕上識別用マーク：表参照


ACTIVE	108-5529	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	21	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 13 SELECTIVE-TIN × 59 (BRIGHT)	32,33,55,58-61 39-41,69-71	NATURAL	2-5353830-1
		PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	5	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 3 SELECTIVE-TIN × 69 (BRIGHT)	39,57,59	NATURAL	5353830-2
		PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	5	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 3 SELECTIVE-TIN × 69 (BRIGHT)	39,57,59	NATURAL	353830-7
		PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	01	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT) × 72	—/—	NATURAL	353830-6
		PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	4	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT) × 72	—/—	NATURAL	353830-5
		PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	5	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 13 SELECTIVE-TIN × 59 (BRIGHT)	32,33,55,58-61 39-41,69-71	NATURAL	353830-4
ACTIVE	SEE CUSTOMER DRAWING 353830-3								353830-3
ACTIVE	108-5673	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	3	PRE-TIN × 72		—/—	NATURAL	1123038-2
	108-5529	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	0	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 72	—/—	NATURAL	1123038-1
		PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	2	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 13	32,33,55,58-61 39-41,69-71	NATURAL	2-353830-1
					SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 59			
		PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 3	39,57,59	NATURAL	353830-2
					SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 69			
PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	0	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 72	—/—	NATURAL	353830-1		
STATUS	PRODUCT SPEC 製品規格	OUTER 外装	INNER 内装	MARK 	半田付け部 SOLDERING SIDE	接触部側 CONTACT SIDE	GOLD PLATED CIRCUIT NO (金めっき回路番号) 	COLOR (色) 	PART NO (型番)
		PACKING STYLE 梱包形態			コンタクト仕上 FINISH OF TAB				



△ FIG 1 CIRCUIT NUMBERS ⊗ ; FOR POWER CIRCUIT
(パワー回路用)

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

一般公差	15 ₂	±0.2
35 ₂	> 10	±0.25
100 ₂	> 3.0	±0.3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.													
DIMENSIONS: MM 	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: <table border="1"> <tr> <td>0 PLC</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>1 PLC</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>2 PLC</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>3 PLC</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>4 PLC</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>ANGLES</td> <td>±</td> </tr> </table>	0 PLC	±	1 PLC	±	2 PLC	±	3 PLC	±	4 PLC	±	ANGLES	±
0 PLC	±												
1 PLC	±												
2 PLC	±												
3 PLC	±												
4 PLC	±												
ANGLES	±												
MATERIAL PBT,BRASS	FINISH SEE TABLE												

DWN K.FURUYAMA	04APR01	 Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
CHK N.SAI	04APR01				
APVD N.SAI	04APR01				
PRODUCT SPEC		NAME 040 III HIGH DENSITY CONNECTOR 72P CAP HOUSING ASSY			
SEE TABLE					
APPLICATION SPEC —#—					
WEIGHT 24.2 g		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		A2	00779	C-353830	—
CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1		SHEET 1 OF 1	REV 01