

W系列
WSI 25/1 10x38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com



魏德米勒W系列熔断器型接线端子有 2 种不同的规格。

- 带可旋转杆的熔断器型接线端子
- 带插拔式 SIHA 熔芯架的熔断器型接线端子

订货数据

类型	WSI 25/1 10x38
订货号	1966020000
版本	W系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面: 25 mm ² , 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248657766
最小包装数	12 个

W系列 WSI 25/1 10x38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	18 mm	高度	81 mm
最低安装高度	58 mm	深	58 mm
重量	63 g	净重	61.083 g

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
----------	--------	----------	--------

其他技术数据

安装方式	直接卡在导轨上	开放端	关闭的
类型	螺钉连接, 熔丝盒, 封闭式		

可压接导线(额定联接)

联接类型	螺钉联接	连接方向	水平进线
联接点数量	2	最小压接面积	1.5 mm ²
最大压接面积	25 mm ²	最小拧紧力矩	2 Nm
最大拧紧力矩	2.5 Nm	硬导线额定联接的最小压接面积	1.5 mm ²
单股硬导线的最大压接面积	25 mm ²	多股导线的最小压接面积	1.5 mm ²
多股导线的最大压接面积	25 mm ²	最大压接面积 软导线	25 mm ²
最小压接面积 软导线	1.5 mm ²	最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1), 额定联接	1.5 mm ²
最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接	25 mm ²	最小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接	1.5 mm ²
最大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4), 额定联接	25 mm ²	导线最小压接面积 AWG	AWG 18
导线最大压接面积 AWG	AWG 4		

尺寸

静差 TS 35	40.5 mm
----------	---------

熔断丝夹

熔丝	gG/gL最大3W, aM最大1.2W
----	---------------------

额定数据

额定横截面	25 mm ²	相邻端子的额定电压	690 V
额定浪涌电压	6 kV	额定电流	32 A
最大电流	32 A	标准	IEC 60947-7-3
污染等级	3		

额定数据 (CSA)

CSA 认证号	238018-1868186	电压大小 C (CSA)	600 V
电流 大小 C (CSA)	30 A	导线最大压接面积(CSA)	3 AWG
最小导线横截面积 (CSA)	14 AWG		

额定数据 (UL)

cURus 证书号	E175322
-----------	---------

**W系列
WSI 25/1 10x38**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

材料参数

材料	Wemid	颜色	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

产品系列	W系列	联接类型	螺钉联接
连接方向	水平进线	层数	1
联接点数量	2	每层压接点数	2
安装导轨	TS 35	必须的端板	是

分类

ETIM 3.0	EC000899	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-11-16	eClass 7.1	27-14-11-16

产品说明

订货数据提示文字	1000 VDC 额定电压测定。
技术数据	产品符合 IEC 60269-6 标准, 适用于拔插式熔断丝, 最大功率损耗为 3 W。 440 V DC

认证

认证



ROHS 一致

数据页

W系列
WSI 25/1 10x38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

