



HelaTape

HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebebändern zum Isolieren, Bündeln, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebepbänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar.

PVC-Isolierbänder

- HelaTape Flex 15 - Allzweck PVC-Isolierband

Hauptmerkmale

- Standardisolierband in vielen Farben und Abmessungen verfügbar
- Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit
- Flammhemmend
- Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 600 V



Mehr Details!



Hohe Flexibilität bei guter Klebkraft macht HelaTape Flex 15 universell einsetzbar.

MATERIAL	Polyvinylchlorid (PVC)
Durchschlagspannung	8 kV
Haftung auf Stahl	3,5 N/10 mm
Haftung auf Trägermaterial	3,3 N/10 mm
Reißdehnung	220 %
Reißfestigkeit	27 N/10 mm
Betriebstemperatur	+105 °C



TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	15,0	10,0 m	Blau (BU)	710-00100
	0,15	15,0	10,0 m	Braun (BN)	710-00107
	0,15	15,0	10,0 m	Gelb (YE)	710-00102
	0,15	15,0	10,0 m	Grau (GY)	710-00108
	0,15	15,0	10,0 m	Grün (GN)	710-00103
	0,15	15,0	10,0 m	Grün-Gelb (GNYE)	710-00106
	0,15	15,0	10,0 m	Orange (OG)	710-00110
	0,15	15,0	10,0 m	Rot (RD)	710-00101
	0,15	15,0	10,0 m	Schwarz (BK)	710-00104
	0,15	15,0	10,0 m	Violett (VT)	710-00109
	0,15	15,0	10,0 m	Weiß (WH)	710-00105

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



PVC-Isolierbänder

- HelaTape Flex 15 - Allzweck PVC-Isolierband

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-FLEX15-15x25	0,15	15,0	25,0 m	Blau (BU)	710-00111
	0,15	15,0	25,0 m	Braun (BN)	710-00118
	0,15	15,0	25,0 m	Gelb (YE)	710-00113
	0,15	15,0	25,0 m	Grau (GY)	710-00119
	0,15	15,0	25,0 m	Grün (GN)	710-00114
	0,15	15,0	25,0 m	Grün-Gelb (GNYE)	710-00117
	0,15	15,0	25,0 m	Rot (RD)	710-00112
	0,15	15,0	25,0 m	Schwarz (BK)	710-00115
	0,15	15,0	25,0 m	Weiß (WH)	710-00116
HTAPE-FLEX15-19x25	0,15	19,0	25,0 m	Blau (BU)	710-00122
	0,15	19,0	25,0 m	Braun (BN)	710-00129
	0,15	19,0	25,0 m	Gelb (YE)	710-00124
	0,15	19,0	25,0 m	Grau (GY)	710-00130
	0,15	19,0	25,0 m	Grün (GN)	710-00125
	0,15	19,0	25,0 m	Grün-Gelb (GNYE)	710-00128
	0,15	19,0	25,0 m	Rot (RD)	710-00123
	0,15	19,0	25,0 m	Schwarz (BK)	710-00126
	0,15	19,0	25,0 m	Violett (VT)	710-00131
	0,15	19,0	25,0 m	Weiß (WH)	710-00127
HTAPE-FLEX15-25x25	0,15	25,0	25,0 m	Schwarz (BK)	710-00137

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.