

NEMKO

NORGES ELEKTRISKE MATERIELLKONTROLL

Norwegian Board for Testing and Approval of Electrical Equipment



Rep.nr.
02898

Tempolabor Agentur A/S
Åkebergvn. 56
Postboks 2869 Tøyen
0608 OSLO 6

Fabrikant
Brøkelmann, Jaeger & Busse GmbH &
Co. KG, Arnsberg/Vest-Tyskland

11

Deres ref.
LR/BJB

Deres brev av
90/04/17

Vår ref.
L 82839

Oslo,
1990-05-08

G O D K J E N N I N G

Gruppe
09 71100 Lysrørholdere med G-sokkel, for armaturer, For innbygging

Type
26.420

Data
2A 250V

Anmerkninger


K1.0, G13, hvit termoplast, T110, krypestrømbest., uten tennerholder, for 26mm rør, m. el. u. fjærende innsats. m. el. u. fjærfeste, fjærklemmer

Godkjenning er gitt etter forskrift NEMKO 97./85 på grunnlag av Notification of Test Results CCA/SE 0376, av 1990-01-24 og gjeldende CENELEC-avtale, og fabrikantens identitetserklæring datert 1990-04-05.

Approval has been given after NEMKO rules 97./85 based on the Notification of test Results CCA/SE 0376, of 1990-01-24 and existing CENELEC-arrangement, and the manufactures identitydeclaration dated 1990-04-05.

Med vennlig hilsen
Norges Elektriske Materieallkontroll


E. Schøyen
Lysutstyrlaboratoriet


H. Andersen

Faktura for prøvegebyr sendes separat.

GH/BDL