





X
Kontaktanordnung
contact arrangement




32 Einlöt-Kontakte
32 solder-contacts

- ☒ = Einlöt-Kontakt
= solder-contact
□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(board drillings)





Z
2:1



Y
10:1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:



09 04 732 6831	2	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche contact plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. siehe / see IEC 60603-2			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2				
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1, 10:1	Bauform D Federleiste mit Kodierung Einlöt 4,5 32 pol. <i>type D female connector with coding solder 4,5 32 pol.</i>			
			Detail.	28.08.03	Hage.					
			Insp.	28.08.03	kfoe.					
			Stand.							
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 04 732 x831			Blatt/ page /
31591			D-32339 ESPELKAMP							
Mod.	Dat.	Name				Sub.				