

NUMBER C-917706

三角錐 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 全 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT




PRINT DIST

- 注 記:
1. 適用製品規格: 108-5459
  2. 適用製品型番: 表1参照
- △ 表2参照

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5459
  2. APPLICABLE CONN. P/N: SEE TABLE 1
- △ SEE TABLE 2

△ 表 2  
TABLE 2

| トレード マーク<br>TRADE MARK | 生産場所<br>MANUFACTURING PLACE |
|------------------------|-----------------------------|
| -AMP 又は -<br>OR AMP    | 日本<br>JAPAN                 |
| -+AMP 又は -+<br>OR AMP  | 中国<br>CHINA (PRC)           |



SECT A-A

|                            |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| キャップハウジング<br>CAP HOUSING   | 10            | 316094       |
| プラグハウジング<br>PLUG HOUSING   | 10            | 917694       |
| 適用製品<br>APPLICABLE PRODUCT | 量 数<br>(Pos.) | 型 番<br>(P/N) |

表 1  
TABLE 1

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 自然色 (NATURAL)           | 10            | 917706-1     |
| プレート色調<br>(PLATE COLOR) | 量 数<br>(Pos.) | 型 番<br>(P/N) |

|                                                      |  |  |  |                                                               |  |  |  |                                                                                             |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Copyright © 19 年<br>日本イー・エム・ピー株式会社                   |  |  |  | Copyright © 19 年<br>AMP (Japan), LTD.<br>ALL RIGHTS RESERVED. |  |  |  | AMP 日本イー・エム・ピー株式会社<br>Tokyo, Japan                                                          |  |  |  |
| 組合電線断面積 (WIRE RANGE)<br>--- mm <sup>2</sup> (AWG - ) |  |  |  | 被覆外径 (INSULATION DIA.)<br>0.93-1.8 mmφ                        |  |  |  | 名称 (NAME)<br>2.5mm シグナルダブルロック 10極ダブルロックプレート<br>2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 10P DBL LOCK PLATE     |  |  |  |
| 材料 (MATERIAL)<br>6/6 NYLON 6/6 FILLER<br>(UL-144-5)  |  |  |  | 仕上 (FINISH)<br>---                                            |  |  |  | 一般公差<br>(GENERAL TOLERANCE)<br>10mm ±0.2<br>10mm 30mm ±0.25<br>30mm 100mm ±0.3<br>角 度 ±0.3° |  |  |  |
| DR. Y. NOGUCHI<br>24 MAY. '95                        |  |  |  | DE. Y. NOGUCHI<br>24 MAY. '95                                 |  |  |  | B J C-917706                                                                                |  |  |  |
| CHK. Y. KASHIWA<br>24 MAY. '95                       |  |  |  | APP. Y. KASHIWA<br>24 MAY. '95                                |  |  |  | 5-1 B 1 OF 1                                                                                |  |  |  |
| LTR 変更 (REVISION RECORD)                             |  |  |  | DR CHK DATE                                                   |  |  |  | REV. B SHEET 1 OF 1                                                                         |  |  |  |