



Standardausführung: V42254-A1115-B***
standard version: V42254-A1117-B***



Sachnr. order code V42254-A111*-	Polzahl no. of contacts	dimension Maß									
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
B*09	09	31.19	16.46	25.0 ± 0.12 -0.13	8.02	12.93	2.74	6.3	19.53	10.97	10.64
B*15	15	39.52	24.79	33.3 ± 0.15 -0.1	8.02	12.93	2.74	6.3	27.76	10.97	10.64
B*25	25	53.42	38.5	47.04 ± 0.13 -0.13	8.02	12.93	2.76	6.3	41.53	10.97	10.64
B*37	37	69.7	54.96	63.5 ± 0.13 -0.13	8.02	12.93	2.76	6.3	57.96	10.97	10.64
B*50	50 ²⁾	67.31	52.55	61.1 ± 0.14 -0.11	10.87	15.75	2.76	6.3	55.58	13.82	10.64

Anforderungsstufe ¹⁾
performance level

dargestellt wird die 9-polige Ausführung
drawn is the 9-contacts version

- 1) nach DIN 41652 T.2 und T.4
2) Bemerkung: 50-polig: dreireihig
3) Beschriftung nicht bei V42254-A1117-B***
und V42254-A1118-B***

- 1) according to DIN 41652 p.2 and p.4
2) remark: 50-contacts version: 3 contact rows
3) no marking for V42254-A1117-B***
and V42254-A1118-B***

TE TE Connectivity



SCALE 2:1

WEIGHT

LOC
GW

DIMENSIONS
IN MM

MATERIAL

DATE 28.02.90

NAME Embo

DEP. PD Com

PART NAME
D-Sub soldering lugs
female connector
Sub-D Lötösen
Buchsenleiste

TOLERANCE UNLESS
SPECIFIED OTHERWISE

PART NO.

V42254-A1***-B***-*-7427

SHT.
1+

REV.

ECO-11-005294



25APR11

HMR

Customer drawing number: C 1-1393483-9

OF 4


mit Gewindebolzen: V42254-A1116-B***
with stud bolt screwlock: V42254-A1118-B***




mit Gewindeeinsätze:
with thread:

M3: V42254-A1114-B***


4-40UNC: V42254-A1112-B***



mit Stop-Mutter (für 9-, 15-, 25- u. 37-pol Ausführung):
with self-locking nut (for 9-, 15-, 25- and 37-contacts version):



mit Gewindeeinsatz (nur für 50-pol. Ausführung):
with thread insert (only for 50-contacts version):




Gewinde thread	Farbe des Klemnteils colour of locking ring
M3	Schwarz // black
UNC4-40	Blau // blue

dargestellt wird die 9-polige Ausführung
drawn is the 9-contacts version

TE TE Connectivity

LOC
GW



SCALE 2:1

WEIGHT

MATERIAL

DATE 28.02.90

NAME Embo

DEP. PD Com

PART NAME
D-Sub soldering lugs
female connector
Sub-D Lötösen
Buchsenleiste

PART NO.

V42254-A1***-B***-*-7427

SHT.
2+

A2 SEE SHEET 1

REV. CHANGE ORDER

DATE

APP.

Customer drawing number: C 1-1393483-9

OF 4

V 4 2 2 5 4 - A 1 * * * - B * * *

Anschlußausführung // connection type

1 Lötöse // soldering lugs

Anschlußoberfläche / Raster // connection surface / center spacing

1 verzinkt / 2.76 x 2.84 // tinned / 2.76 x 2.84

Steckverbinderunterscheidung // connector type

	verzinnt tinned	mit CONNECTIVITY Beschriftung auf Blechteil with TE CONNECTIVITY marking on the shell	mit Gewinde- einsatz with thread	mit Gewinde- bolzen with stud bolt screwlock
2	ja // yes	ja // yes	ja // yes 4-40UNC	nein // no
4	ja // yes	ja // yes	ja // yes M3	nein // no
5	ja // yes	ja // yes	nein // no	nein // no
6 OBSOLETE	ja // yes	ja // yes	nein // no	ja // yes 4-40UNC
7 OBSOLETE	ja // yes	nein // no	nein // no	nein // no
8 OBSOLETE	ja // yes	nein // no	nein // no	ja // yes 4-40UNC

Polzahl - Gehäusegröße // no. of contacts / size

09	9-polig - Gehäusegröße 1 // 9-contacts / size 1
15	15-polig - Gehäusegröße 2 // 15-contacts / size 2
25	25-polig - Gehäusegröße 3 // 25-contacts / size 3
37	37-polig - Gehäusegröße 4 // 37-contacts / size 4
50	50-polig - Gehäusegröße 5 // 50-contacts / size 5

Kontaktoberfläche / Kontaktart // contact surface / contact type

1	Anforderungsstufe 1 / gerollte Kontakte // performance level I / rolled contacts
2	Anforderungsstufe 2 / gerollte Kontakte // performance level II / rolled contacts

Steckerart // connector type

B Buchsenleiste // female connector

APPLICABLE SPEC.:

FINISH

DIMENSIONS APPLY

PLATING

SCALE

WEIGHT

MATERIAL

PART NAME D-Sub soldering lugs
female connector
Sub-D Lötösen
Buchsenleiste

PART NO.

V42254-A1***-B***-*7427

SHT. 3+

A2 SEE SHEET 1

REV. CHANGE ORDER

DATE

APP.

Customer drawing number: C 1-1393483-9

OF 4


Active part numbers. Contact
TE CONNECTIVITY for
other configuration availability

Old Part Number	TE CONNECTIVITY Number	
V42254-A1112-B209	1-1393483-9	
V42254-A1112-B215	2-1393483-0	
V42254-A1112-B225	2-1393483-1	
V42254-A1112-B237	2-1393483-2	
V42254-A1112-B250	4393740-3	
V42254-A1114-B209	2-1393483-6	OBSOLETE
V42254-A1114-B215	2-1393483-7	OBSOLETE
V42254-A1114-B225	2-1393483-8	OBSOLETE 
V42254-A1114-B250	1393740-5	OBSOLETE
V42254-A1115-B109	3-1393483-6	
V42254-A1115-B125	3-1393483-7	
V42254-A1115-B209	3-1393483-8	
V42254-A1115-B215	3-1393483-9	
V42254-A1115-B225	4-1393483-0	
V42254-A1115-B237	4-1393483-1	
V42254-A1115-B250	1393740-7	

 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

 TE Connectivity

Loc
GW



DIMENSIONS
IN MM

SCALE

WEIGHT

MATERIAL

DATE 28.02.90

NAME Embo

DEP. PD Com

PART NAME D-Sub soldering lugs
female connector

Sub-D Lötösen
Buchsenleiste

TOLERANCE UNLESS
SPECIFIED OTHERWISE

PART NO.

SHT. 4

V42254-A1***-B***-*7427

OF 4

A2 SEE SHEET 1

REV. CHANGE ORDER DATE APP. Customer drawing number: C 1-1393483-9