

NUMBER 917512




三角状 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 全寸法は mm. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83



注記

△ 金めっきは接触部のみとする

NOTE

△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	-5
3	△ 0.75μm 最小金めっき (0.75μm MIN. Au-PL.)	-3
2	△ 0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	917512-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)

					Copyright ©1995 年 日本エー・エム・ピー株式会社					Copyright ©1995 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.					AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan				
					包合電線断面積 (WIRE RANGE) AWG 16-14		被覆外径 (INSULATION DIA.) 2.2-2.8 mmφ		名称 (NAME) DYNAMIC D-3 SERIES TAB CONTACT "2L" SIZE LOOSE PIECE ダイナミック D-3シリーズタブコンタクト										
					材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°			SIZE B	LOC J	番号 (No.) 917512					
A	REVISED (FJ00-2906-95)	KI	Y.I	31/JUL/95	DR.	K. IKEDA	27/APR/95	DE.	K. IKEDA	27/APR/95	尺 度 (SCALE) 5-1			REV. A	SHEET 1 OF 1				
O	RELEASED (FJ00-1975-95)	KI	S.M	28/APR/95	CHK.	S. MANABE	28/APR/95	APP.	S. MANABE	28/APR/95									
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE															

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図 面