

9320-9322

Max. 70 W

AC/DC SWITCH MODE POWER SUPPLIES

9322 - Cigarette lighter plugg / plug

- Faste utgangsspenninger
- Kortslutningssikker
- Nettledning
- Sekundærledning, Hellakontakt eller sigarettlighter plugg
- Lysdiode på front
- Festebraketter kan leveres
- Fixed output voltages
- Short circuit proof
- Mains cord
- Cord, Hella jack or cigarette lighter plug
- LED on front
- Mounting brackets available



Tekniske data - 13,2 V versjon	Technical specifications - 13,2 V version	
Inngangsspenning:	<i>Input voltage:</i>	198-264 VAC / 260-340 VDC
Utgangsspenning:	<i>Output voltage:</i>	13,2 VDC
• Innvendig justerbar:	• <i>Internally adjustable:</i>	12,0 - 14,5 VDC
Maks. utgangseffekt:	<i>Max. output power:</i>	70 W
Maks. laststrøm:	<i>Max. load current:</i>	5 A
Lastregulering:	<i>Load regulation:</i>	< 3,0%
Linjeregulering:	<i>Line regulation:</i>	< 0,6%
Svitsjefrekvens:	<i>Switch frequency:</i>	35 kHz
Temperaturområde:	<i>Temperature range:</i>	-10°C - +40°C
Rippel:	<i>Ripple:</i>	< 50 mV p-p 100 Hz, < 50 mV p-p 35 kHz
Virkningsgrad:	<i>Efficiency:</i>	> 80%
Strømbegrensning:	<i>Current limiting:</i>	Ja / Yes
Overspenningsbeskyttelse:	<i>Overvoltage protection:</i>	Zener
Isolasjonsklasse:	<i>Insulation class:</i>	II
Isolasjonsspenning:	<i>Insulation voltage:</i>	3000 V
Elektrisk sikkerhetsstandard:	<i>Electrical safety standard:</i>	EN 60950
EMC standarder	<i>EMC standards</i>	
• Emisjon:	• <i>Emission:</i>	EN 50081-1
• Immunitet:	• <i>Immunity:</i>	EN 50082-1
Mål (LxBxH):	<i>Dimensions (LxWxH):</i>	130 x 87 x 46 mm
Vekt:	<i>Weight:</i>	400 g

Visse tekniske data kan variere for de forskjellige modeller og spenningsversjoner.
Some technical specifications may differ for other models and voltage versions.

Spenningsversjoner 9320 - Voltage versions 9320

Inngang (VAC) <i>Input (VAC)</i>	Utgang (VDC) <i>Output (VDC)</i>		Maks. strøm (A) <i>Max. current (A)</i>	Maks. utgangseffekt (W) <i>Max. output power (W)</i>
	Nom. <i>Nom.</i>	Justerbar <i>Adjustable</i>		
230	9	8,5 - 10,0	5	50
230	13,2	12,0 - 14,5	5	70
230	16	15,5 - 18,0	4,4	70
230	24 *	23,5 - 27,0	3	70
230	36	33,0 - 38,0	2	70

* Tilgjengelig med ferdig montert brakett for DIN-skinne montering

* Available with bracket for DIN-rail montage

311012003