



主要信息

组件名称	ZB2
本体类型	按钮

补充信息

安装直径	22 mm
灯源	LED (包括灯泡)
灯模块颜色	绿色
指示灯模块电压	直接
额定电源电压 [Us]	<= 400 V
触点类型	1 NO
接线能力	螺钉夹紧端子
边框材料	镀镍金属
CAD 总宽度	30 mm
CAD 总高度	40 mm
Ie额定工作交流电	3 A 240 V AC-15
辅助触点	标准
灯座	内置BA 9s底座
灯管 (泡) 类型	白炽灯泡、氖灯泡、LED灯泡
Ie额定工作直流电	0.27 A 250 V
电气连接	外加螺丝夹终端
常闭辅助触点	0
常开辅助触点	1
输入类型	交流/直流
供电频率	50 Hz

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规 (日期代码 : YYWW)	符合 - 自从 1822 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	无需专门的回收处理