

CONTACT BLOCK, RECTANGULAR, LARGE,
AMBER, NO: MAK-4237-STK



综合技术细节：

产品名称		磁控开关，控制元件
产品的结构形式		长方形的发送器单元
产品功能 / 横向地		是
产品功能 / 强行开启		否
电压类型		AC/DC
应用的适宜性 / 按照防故障安全性的电流回路		是
开关转换频率	Hz	5
保险了的开关转换距离AUS(分断)	mm	15
保险了的开关转换距离EIN(接通)	mm	5
评估单元的结构形式 / 必要的		是
参考标示 / 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) / 符合 IEC 750		S
参考标示 / 符合 DIN EN 61346-2		S

箱体：

紧固类型		螺栓固定
外壳的制造类型		长方体
材料		
• 外壳的		塑料
• 电缆外皮的		PVC
• 传感器激活面积的		塑料

传感器高度	mm	13
传感器的长度	mm	88
传感器宽度	mm	25
传感器的机械式安装条件		不能嵌入安装的

驱动头：

操作元件的结构形式		磁体
-----------	--	----

接触件：

换向原理		簧片开关
开关转换功能的结构形式		常闭触点和常开触点
常闭触点数目 / 用于辅助触点		1
常开触点数目 / 用于辅助触点		1
转换器数目 / 对于辅助触点		0
电气连接的结构形式		电缆3m
操作输出的结构形式		干式舌簧触点

环境条件：

环境温度		
• 运行期间	°C	-25 ... +70

正树/批准：

防护等级 IP		IP67
资格证明		CE / UL / CSA
安全完整性等级 (SIL) / 按照 IEC 61508		SIL3
绩效水平(PL) / 按照 EN ISO 13849-1		e
类别 / 按照 EN 954-1		4

General Product Approval

Functional Safety / Safety of Machinery

Declaration of Conformity

other



[other](#)



[other](#)

更多相关信息:

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3SE6605-2BA/all>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3SE6605-2BA

最后一次变更：

2014-6-16