

870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungssteile)



Anwendung: Maschinenbetätigte Steckschlüsseinsätze
Ausführung: Mit Außenvierkantabtrieb
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubemaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173

						
Code		mm				
05050205001	1/4"	50	2"	1/4"		5
05050210001	1/4"	100	4"	1/4"		5
05050215001	3/8"	50	2"	1/4"		5
05050220001	3/8"	100	4"	1/4"		5