

5 x 20 - 250 V - Corps verre

Taille	Intensité (A)	Tension (V)	Référence RAPIDE (5SF)	Cat.number RAPIDE (5SF)	Référence TEMPORISÉ (5ST)	Cat.number TEMPORISÉ (5ST)	Cond.
5 x 20	0,063	250	-	-	D090531P	MI5ST25V0,063	50
5 x 20	0,08	250	Z090504P	MI5SF25V0,08	E090532P	MI5ST25V0,08	50
5 x 20	0,1	250	A090505P	MI5SF25V0,1	F090533P	MI5ST25V0,1	50
5 x 20	0,125	250	B090506P	MI5SF25V0,125	G090534P	MI5ST25V0,125	50
5 x 20	0,16	250	C090507P	MI5SF25V0,16	H090535P	MI5ST25V0,16	50
5 x 20	0,2	250	D090508P	MI5SF25V0,2	J090536P	MI5ST25V0,2	50
5 x 20	0,25	250	E090509P	MI5SF25V0,25	K090537P	MI5ST25V0,25	50
5 x 20	0,315	250	F090510P	MI5SF25V0,315	L090538P	MI5ST25V0,315	50
5 x 20	0,4	250	G090511P	MI5SF25V0,4	M090539P	MI5ST25V0,4	50
5 x 20	0,5	250	H090512P	MI5SF25V0,5	N090540P	MI5ST25V0,5	50
5 x 20	0,63	250	J090513P	MI5SF25V0,63	P090541P	MI5ST25V0,63	50
5 x 20	0,8	250	K090514P	MI5SF25V0,8	Q090542P	MI5ST25V0,8	50
5 x 20	1	250	L090515P	MI5SF25V1	R090543P	MI5ST25V1	50
5 x 20	1,25	250	M090516P	MI5SF25V1,25	S090544P	MI5ST25V1,25	50
5 x 20	1,6	250	N090517P	MI5SF25V1,6	T090545P	MI5ST25V1,6	50
5 x 20	2	250	P090518P	MI5SF25V2	V090546P	MI5ST25V2	50
5 x 20	2,5	250	Q090519P	MI5SF25V2,5	W090547P	MI5ST25V2,5	50
5 x 20	3,15	250	R090520P	MI5SF25V3,15	X090548P	MI5ST25V3,15	50
5 x 20	4	250	S090521P	MI5SF25V4	Y090549P	MI5ST25V4	50
5 x 20	5	250	T090522P	MI5SF25V5	Z090550P	MI5ST25V5	50
5 x 20	6,3	250	V090523P	MI5SF25V6,3	A090551P	MI5ST25V6,3	50
5 x 20	8 ⁽¹⁾	250	W090524P	MI5SF25V8	P206070P	MI5ST25V8	50
5 x 20	10 ⁽¹⁾	250	X090525P	MI5SF25V10	Q206071P	MI5ST25V10	50
5 x 20	12,5 ⁽¹⁾	250	W233446P	MI5SF25V12,5	Z233449P	MI5ST25V12,5	50
5 x 20	16 ⁽¹⁾	250	X233447P	MI5SF25V16	A233450P	MI5ST25V16	50
5 x 20	20 ⁽¹⁾	250	Y233448P	MI5SF25V20	B233451P	MI5ST25V20	50
Boîte d'assortiment			G203763A	MIBOX5SF	H203764A	MIBOX5ST	1

Conforme à la norme CEI 127-2 feuille 2 et 3.

(1) Calibres non normalisés. Pour les calibres 12,5 - 16 et 20 les corps sont en céramique.



Réf. J090513P (rapide)



Réf. M090539P (temporisé)



Réf. G203763A

Fonctionnalités

Corps verre de dimension 5 x 20 mm.
Faible Pouvoir de Coupure (35A ou 10In).
Appellations normalisées F : Rapide, T : Temporisé.

Applications

Protection des circuits électriques et appareils grand public, protection des cartes électroniques intermédiaires des appareils industriels alimentées en Basse Tension.

Boîte d'assortiment fusibles 5 x 20



Fusibles	Corps	Type de fusion	Gamme	Pouvoir de coupure	Ref.Number	Cat.Number
5x20 - 250V	Verre	Temporisés	5ST	Faible	H203764A	MIBOX5ST
5x20 - 250V	Verre	Rapides	5SF	Faible	G203763A	MIBOX5SF
5x20 - 250V	Verre	Semitemporisés	5SM	Faible	P233440A	MIBOX5SM
5x20 - 250V	Céramique	Rapides	5HF	Fort	B229863A	MIBOX5HF
5x20 - 250V	Céramique	Temporisés	5HT	Fort	C229854A	MIBOX5HT