





panel piercing / Montagebohrung



Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to
panel piercing
mating life

Components
centre contact
outer contact
soldering part
other metal parts
insulator

Electrical characteristics
impedance

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach
Montagebohrung
Steckzyklen

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Lötanschluß
sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand

Umgebung
RoHS konform


IEC 61169-8
Z006
>500

Materials / Material
CuZn39Pb3 / CuBe2Pb
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3 / GD-ZnAl4Cu1
PTFE

75 Ω

2002/95/EC

Finish / Oberfläche
Ni2Au0.8
Cu2Ni5
CuSnZn3 / Zn/Cu8Ni6 gl
Cu2Ni5

				87	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material		
				gez./drawn	22.09.	Hennegriff			
				gepr./appr.	29.09.87	Bee	Oberfläche/ finish		
				Norm/stand.					
c b a	20563 11103 0952	03.03.09 14.12.99 01.10.87	BJ RA Hen.	Maßstab/scale	Benennung/title			 Telegärtner	
				2:1	Winkeladapter BNC auf Leiterplatte				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.			 Maße/dimensions: mm
				K	J01003A0018				
Änd./rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original: DIN A4	