

PRESSWERKZEUGE

für nicht-isolierte Kabelverbindungen
Sechskantpressung

K 05

für Rohrkabelschuhe und
Verbinder „Normalausführung“.
Mit drehbaren Profilscheiben.

Pressbereich: 6 bis 50 mm²
Länge: ca. 390 mm
Gewicht: ca. 1,100 kg



K 05 SP

Ausführung wie K 05,
jedoch mit Sperrvorrichtung.



K 05 D

für Presskabelschuhe
und Verbinder
DIN 46235 / DIN 46267, Teil 1.
Mit drehbaren Profilscheiben.

Pressbereich: 6 bis 50 mm²
Länge: ca. 390 mm
Gewicht: ca. 1,100 kg

K 05 D/SP

Ausführung wie K 05 D,
jedoch mit Sperrvorrichtung.

Zubehör:

Stahlblechkasten SK 65 L
für Typenreihe K 05, Katalog Seite 8.15.

PRESSWERKZEUGE

für nicht-isolierte Kabelverbindungen
Sechskantpressung

K 08

für Rohrkabelschuhe und
Verbinder „Normalausführung“.
Mit drehbaren Profilscheiben.

Pressbereich: 16 bis 95 mm²
Länge: ca. 530 mm
Gewicht: ca. 1,800 kg



K 08 SP

Ausführung wie K 08,
jedoch mit Sperrvorrichtung.



K 08 D

für Presskabelschuhe
und Verbinder
DIN 46235 / DIN 46267, Teil 1.
Mit drehbaren Profilscheiben.

Pressbereich: 16 bis 95 mm²
Länge: ca. 530 mm
Gewicht: ca. 1,800 kg

K 08 D/SP

Ausführung wie K 08 D,
jedoch mit Sperrvorrichtung.

Zubehör:

Stahlblechkasten SK 95 L
für Typenreihe K 08, Katalog Seite 8.15.

PRESSWERKZEUGE

für nicht-isolierte Kabelverbindungen
Sechskantpressung

K 09

für Rohrkabelschuhe und
Verbinder „Normalausführung“.
Mit drehbaren Profilscheiben.

Pressbereich: 25 bis 150 mm²
Länge: ca. 650 mm
Gewicht: ca. 2,900 kg



K 09 SP

Ausführung wie K 09,
jedoch mit Sperrvorrichtung.



K 09 D

für Presskabelschuhe
und Verbinder
DIN 46235 / DIN 46267, Teil 1.
Mit drehbaren Profilscheiben.

Pressbereich: 25 bis 150 mm²
Länge: ca. 650 mm
Gewicht: ca. 2,900 kg

K 09 D/SP

Ausführung wie K 09 D,
jedoch mit Sperrvorrichtung.

Zubehör:

Stahlblechkasten SK 120 L
für Typenreihe K 09, Katalog Seite 8.15.