

JST

Industry-service crimp tool

WC-592

Ausführung: Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Contact positioning with flap locator
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
Farbe: türkisgrün (ähnl. RAL 6016)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: green (similar RAL 6016)
- Voll recyclefähig;
RoHS(Richtlinie.2002/95/EG) konform
Fully recyclable;
RoHS(Directive.2002/95/EG) compliant
- Länge: ca. 220 mm
Length: approx. 220 mm
- Gewicht: ca. 650 g
Weight: approx. 650 g

Anwendungsbereich: Cross section:

Leiterquerschnitt Cross section range mm²	Crimphöhe Leiter Crimp height Wire +/- 0,05	Crimpbreite Leiter Crimp width Wire +/- 0,05	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation	Prüfleiter Test- Wire mm²	Kontakt-Typ: Contact-type:	Kontakt Nr.: / No.:
0,5	1,15	2,12	2,90	0,5	SVF/M-42T-P2.0	EM-7041426
0,75	1,25	2,12	3	0,75	SVF/M-42T-P2.0	EM-7041426
1,25	1,45	2,15	3,1	1,25	SVF/M-42T-P2.0	EM-7041426

