



LM-Stehleiter SL 5 Sprossen Z600– 41147 RS Code 833-2853



Z600 Stehleiter SL - 41147

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

Technische Daten

Bestell-Nr.	Leiterlänge (m)	Plattformhöhe (m)	Arbeitshöhe (ca. m)	Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht (kg)
41147	2,15	1,33	3,35	73 / 58	5	7,70

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.