


DWG. NO. SD-53885-***I

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A





嵌合断面図 (参考)
MATED DRAWING (REF.)

角度	ANGLE	公差
30°以上	OVER	+0.3
10°以上 30°未満	OVER 30 UNDER	+0.25
10°未満	UNDER	+0.2
股公差 GENERAL TOLERANCES		


記号	変更内容	DR.	日付
LTR	REVISION RECORD	CHK.	DATE
D	変更 (JC2001-008)	T.N.	'00/8/3
C	変更 (JC2000-0225)	M.T.	'99/9/30
B	変更 (JC90055)	T.N.	'98/7/23
A	変更 (JC70984)	T.N.	'97/6/20
O	新規作成 (JC70275)	T.N.	'96/9/5

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '96/9/5 T.NIITSU	CHK'D BY '00/8/3 T.ITO
APP'D BY '00/8/3 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE —

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称 0.5 BOARD TO BOARD Conn PLUG Hgt=2.5mm
DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53885-***I D


引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

DETAIL "F"




NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-53885-****1 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-53885-****1
- 梱包数量 : 3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



4. トップテープの剥離強度 : 0.1N ~ 0.7N (10.2gf ~ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)

尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 0.7N (10.2gf ~ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



5. 材料 (MATERIAL)

キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOP TAPE) : PET , PE , PEF
リール (REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

				材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
				仕上げ FINISH	—#—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
				適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—	TITLE 名称
				被覆外径 INS. RANGE	—#—	0.5 BtB Conn Plug Assy Hgt=2.5 Embstp Pkg
				DRAWN BY 96/ 9/ 5 T.NIITSU	CHK'D BY 00/12/6 T.IITO	DWG. NO. (SHEET 1 OF 4)
				APP'D BY 00/12/6 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE —#—	SD-53885-****8
				DR. 日付 CHK. DATE		REV D
				記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	
				一般公差 GENERAL TOLERANCES		
				角度 ANGLE	±3°	
				30 以上 OVER	±0.3	
				10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	
				10 未満 UNDER	±0.2	

16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

E

D

C

B

A

:MM

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6



5

4

3

2

1



24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

24	25.5	14.15	53885-0508	50
		11.65	53885-0408	40
		9.15	53885-0308	30
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(A)	ENG.NO.	極致 CKT.

						材料 MATERIAL SHEET 1 OF 4 参照 REFER TO SHEET 1 OF 4		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
						仕上 FINISH —#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
						適用電線範囲 WIRE RANGE —#—		TITLE 名称	
						被覆外径 INS. RANGE —#—		0.5 BtB Conn Plug Assy Hgt=2.5 Embstp Pkg	
						DRAWN BY 96/ 9/ 5 T.NIITSU		CHK'D BY '00/12/6 T.IITO	
						APP'D BY '00/12/6 M.FUKUSHIMA		尺 度 SCALE —#—	
						DR. 日付 CHK. DATE		DWG. NO. (SHEET 3 OF 4) REV	
						記号 変更内容 LTR REVISION RECORD		SD-53885-***8 D	
角度 ANGLE		±3°	C 変 更 REVISED (JC2000-0225)	K.K.	'00/12/6				
30 以上 OVER		±0.5	B 変 更 REVISED (JC80021)	T.N.	'99/9/30				
10 以上 30 未満 OVER UNDER		±0.25	A 変 更 REVISED (JC70445)	S.A.	'97/7/8				
10 未満 UNDER		±0.2	O 新規作成 PROPOSED (JC70278)	T.N.	'96/11/1				
				T.N.	'96/ 9/ 5				
一般公差 GENERAL TOLERANCES				DR. 日付 CHK. DATE					

8

7

6

5

4

3

2

1

E

D

C

B

A

mm

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

mm

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6


5

4



3

2

1



引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



SECT:X-X
(SCALE:4-1)

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

32	33.5	19.15	53885-0708	70
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(A)	ENG.NO.	極致 CKT.
		16.65	53885-0608	60

							材料 MATERIAL	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
							SHEET 1 OF 4 参照 REFER TO SHEET 1 OF 4	
							仕上げ FINISH	
							—#—	
角度 ANGLE		±3°					適用電線範囲 WIRE RANGE	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 0.5 BtB Conn Plug Assy Hgt=2.5 Embstp Pkg
30 以上 OVER	+0.5	D 変更 REVISED (JC2001-0421)	4.4	00/12/6			被覆外径 INS. RANGE	
10 以上 30 未満 OVER UNDER	+0.25	C 変更 REVISED (JC2000-0225)	4.4	99/9/30			—#—	
10 未満 UNDER	+0.2	B 変更 REVISED (JC80021)	4.4	91/1/18			DRAWN BY 91/1/18 T.NIITSU	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY 00/12/6 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	
							—#—	DWG. NO. (SHEET 4 OF 4) REV SD-53885-***8 D