


USED ON

PRINT DIST
4
C

DIMENSIONS IN MILLIMETERS DO NOT SCALE PRINT



注;

1. 適用電線

サイズ (AWG)	断面積 mm ²	被覆外径 材質	導体仕様
22	0.3 ~ 0.35	φ1.1 ~ 1.5 PVC 電線	銅メッキ熱線
24	0.2 ~ 0.22		単線 (銅めっき付)
26	0.12 ~ 0.15		7本熱線 (銅めっき付)
28	0.08 ~ 0.09	φ1.1 ~ 1.5 PVC 電線	

2. 適用規格 { 製品仕様書番号 108-5130
取付適用仕様書番号 114-5046

3. 2極 ハウジング側 シングル 1.5
4. 2 ~ 12 極 : シングル シングル
14 ~ 20 極 : ダブル シングル
5. 嵌合相手側 ポストヘッダー 20 極型番

- 垂直型 : { □-171825 - □ (2 ~ 12 極)
□-172057 - □ (14 ~ 20 極)
水平型 : { □-171826 - □ (2 ~ 12 極)
□-172058 - □ (14 ~ 20 極)

6. 一般公差

寸法範囲	適用公差
20 以下	± 0.2
20 を超え 30 以下	+ 0.3 - 0.2
30 を超え 40 以下	+ 0.4 - 0.2
40 を超え 52.5 以下	+ 0.5 - 0.2

△ 電線サイズ AWG#22 の適用は原則として
全極一括結線のみとし、断線結線は行ないません。
上記以外の仕様では別途適用可否の判断を必要とします。
(使用電線、工具、結線仕様の組み合わせによる)

19	47.5	50.3	52.5	20	2-172051-0	2-172052-0	2-172053-0	2-172054-0
17	42.5	45.3	47.5	18	1-	-8	-8	-8
15	37.5	40.3	42.5	16	1-	-6	-6	-6
13	32.5	35.3	37.5	14	1-	-4	-4	-4
11	27.5	30.3	32.5	12	1-	-2	-2	-2
9	22.5	25.3	27.5	10	1-	-0	-0	-0
8	20.0	22.8	25.0	9		-9	-9	-9
7	17.5	20.3	22.5	8		-8	-8	-8
6	15.0	17.8	20.0	7		-7	-7	-7
5	12.5	15.3	17.5	6		-6	-6	-6
4	10.0	12.8	15.0	5		-5	-5	-5
3	7.5	10.3	12.5	4		-4	-4	-4
2	5.0	7.8	10.0	3		-3	-3	-3
1	2.5	5.3	7.5	2	172051-2	172052-2	172053-2	172054-2
B	C	D	E	極数	色別: 赤	色別: 黒	色別: 自然色	色別: 緑
					適用電線サイズ AWG#22 表示番号 2	適用電線サイズ AWG#24 表示番号 4	適用電線サイズ AWG#26 表示番号 6	適用電線サイズ AWG#28 表示番号 8

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)	番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
材料 (MATERIAL)	適用電線断面積 (WIRE RANGE)	参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)		
上図参照	表参照 mm ² (AWG #)	TE Connectivity		
仕上 (FINISH)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	分類 (CLASS)		
上図参照	表参照 mm (- / -) (IN)	型式 (TYPE)		
DR. K. Yama 7/9/78	一般公差 (TOLERANCE) 公差 (TOLERANCE) 公差 (TOLERANCE)	尺 (SCALE) 4 mm	LOC J B	番号 (NO) C-172051
CHK. J. Otake 7/9/79	公差 (TOLERANCE) 公差 (TOLERANCE) 公差 (TOLERANCE)	尺 (SCALE) 4 mm	LOC J B	番号 (NO) C-172051
DE. J. Otake 7/9/79	公差 (TOLERANCE) 公差 (TOLERANCE) 公差 (TOLERANCE)	尺 (SCALE) 4 mm	LOC J B	番号 (NO) C-172051
APP. J. Otake 7/9/79	公差 (TOLERANCE) 公差 (TOLERANCE) 公差 (TOLERANCE)	尺 (SCALE) 4 mm	LOC J B	番号 (NO) C-172051
記号 (DESCRIPTION)		名称 (NAME) リセアケルハウジングアセンブリー (229-ミション E.I. シェア 229)		

D1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	DATE
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE