






NOTE

- 1. TO BE MASURED BETWEEN **A-A** AND 2mm.
- 2. TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
- 3. APPLICABLE CONTACTS NO: 172773, 172775, ETC.
- 4. PRODUCT SPEC. NO. : 108-5165, 5166.
- 5. INCORPORING WITH PLUG HSG 3kg MAX. WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

注:

- 1. **A-A** 面より 2mm の範囲で測定。
- 2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
- 3. 内装するリセプタクルコンタクトは 型番 172773, 172775 他
- 4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
- 5. 相手ハウジングとの嵌合力は 3%, 但しリセプタクルコンタクトは含まない。

172500	-8	赤 (RED)
	-7	黄 (YELLOW)
	-6	灰 (GRAY)
	-5	青 (BLUE)
	-4	緑 (GREEN)
	-3	茶 (BROWN)
	-2	黒 (BLACK)
172500	-1	自然色 (NATURAL)



TE Connectivity

WIRE RANGE		WIRE INSULATION DIA.		Z5 (NAME)	
AWG				17 極 プラグ ハウジング (17P PLUG HSG)	
MATERIAL: NYLON		FIRE RESIST		ミニインターロックコネクタ (MIC) マーク II	
加工処理					
DR	7/15 '02	CE	11	SIZE	SIZE LOC
CHK	7/15 '02	APP	7/15 '02	SCALE	REV. P
				C	C-172500
				2-1	SHEET 1

P	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	11APR
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

UNIT: 1. DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

CUSTOMER DRAWING 参考図面