

# HyFlex® 11-600 11-601 11-605

MECHANIKSCHUTZ



MEHRZWECKHANDSCHUHE



LEICHT

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHT-UNGS-MATERIAL	BESCHICHT-UNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
11-600	Gestrickt	15	Nylon	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Strickbund	Weiß	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 260	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
11-601	Gestrickt	15	Nylon	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Strickbund	Grau und Schwarz	6, 7, 8, 9, 10	210 - 260	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
11-605	Gestrickt	15	Nylon	Polyurethan	Fingerspitzen beschichtet	Strickbund	Weiß	6, 7, 8, 9, 10	195 - 235	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



## Maximale Beweglichkeit und Tastempfindlichkeit bei Feinarbeiten

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Federn

## BESCHREIBUNG

- Die HyFlex®-Modelle 11-600, 11-601 und 11-605 von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern.
- Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten.
- Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.
- Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeitern eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® 11-600 und 11-605 die ideale Lösung.

## BEMERKUNGEN

- Für Spezialanwendungen geeignet

11-600:3131  
11-601:3131  
11-605:003X



EN 388

KATEGORIE II

Druckdatum: 02-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu