

NUMBER

C-316371





三角度 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



△ APPLY TO 6/24 CIRCUITS

△ 6/24回路のみ適用

△ 179008 △ 175267 (Au) 175265 175266 (Au)	353110 316370	白 WHITE	316371-1
適用端子型番 APPLICABLE CONTACT PART NUMBER	嵌合相手型番 MATING HOUSING PART NUMBER	色 COLOR	型番 PART NUMBER

Copyright ©1995 AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.AMP
日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan一般公差
(GENERAL TOLERANCE)10以下: ±0.2
10以上 30以下: ±0.25
30以上 100以下: ±0.3
角 度: ±3°

PRODUCT SPEC

製品規格

108-5452

材料 (MATERIAL)

PBT

INSPECTION SHEET

検査証明書

411-5761

仕上 (FINISH)

A	設計 (DESIGN)	7/29/96	DE.	7/29/96	E5	MT	7/29/96
O	検査 (CHECK)	7/29/96	YK	TS	YK	TS	7/29/96
LTR	変更 (REVISION RECORD)	7/29/96	DR	CHK	DATE		
DR.	7/29/96	DE.	7/29/96				
CHK.	7/29/96	APP.	7/29/96				
	T. SAGAWA		K. ODA				

尺 (SCALE)

2-1

A

J

番号 (No.)

C-316371

REV.

A

SHEET

1 OF 1

名称 (NAME) .04011 SRS MULTI-LOCK CONN. 24Pos. PLUG ASSY (L)
.04011 シリーズ マルチロック コネクタ
24極 プラグハウジング アッセンブリ (L)AMP-J010-1C
REV. 3/93

035758

(CUSTOMER DRAWING)

参 考 図 面