






OBUDOWA MESKA 3 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
MALE INSERT 3P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Brazowy	BN
2	-	-
3	Niebieski	BU
4	Czarny	BK




OBUDOWA MESKA 4 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
MALE INSERT 4P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Brazowy	BN
2	Bialy	WH
3	Niebieski	BU
4	Czarny	BK



OBUDOWA MESKA 5 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
MALE INSERT 5P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Brazowy	BN
2	Bialy	WH
3	Niebieski	BU
4	Czarny	BK
5	Szary	GY



OBUDOWA MESKA 8 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
MALE INSERT 8P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Bialy	WH
2	Brazowy	BN
3	Zielony	GN
4	Zolty	YE
5	Szary	GY
6	Rozowy	PK
7	Niebieski	BU
8	Czerwony	RD

TABELA 1
CHART 1

STARY P/N	MOLEX P/N	WOODHEAD NO	L[MM]	POLE
	1200110257	8R5M26E03C3003	300	5 POLE
	1200110281	8R5M28E03C1503	150	5 POLE
	1200110267	8R4M26E03C1505	150	4 POLE
	1200110652	8R5M28E03C5003	500	5 POLE
1200110727	1200700166	8R4M26E03C3001	300	4 POLE
1200110728	1200700167	8R4M26E03C3003	300	4 POLE
	1200708018	8R4M26E03C300	300	4 POLE
	1200708034	8R5M28E03C150	150	5 POLE
	1200708035	8R5M28E03C300	300	5 POLE
	1200708084	8R4M26E03C5003	500	4 POLE
	1200708085	8R8M26E03C5003	500	8 POLE
	1200708088	8R4M26E03C3005	300	4 POLE
	1200708094	8R4M26E03M0103	1000	4 POLE
	1200700279	8R8M26E02C3005	300	8 POLE

PART No MATRIX







Table of lenght tolerances/ Tablica tolerancji dlugosci mm		
Over/Od	Up to and including/ Do-wlacznie	Tolerance/Tolerancja +
0	305	+19
305	915	+45
915	1830	+56
1830	3660	+89
3660	7320	+165
7320	14640	+317
14640	30500	+610
30500		+2% of lenght/dlugosci

WERSJA PVC
DELIN VERSION



UWAGI:

- 1 DLUGOSCI CIECIA PRZEWODOW I SPECYFIKACJE NABIJANIA W LISCIE CIECIA.
2. PO OSADZENIU TERMINALI ZALAC KLEJEM.

NOTES:

1. CUTTING LENGHT AND CRIMPING SPECIFICATION IN CUTTING LIST.
2. AFTER ASSEMBLING TERMINALS FILL WITH GLUE.

DRAWING UPDATE EC NO: WEU2011-0328 DRWN:HWALCZAK 2010/12/14 CHK'D: APPR:GOGRODNIK 2012/01/12 A1			DESCRIPTION		QUALITY SYMBOLS		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---		DESIGN UNITS METRIC		FIRST ANGLE PROJECTION				
					▽=0															
					▽C=0															