



SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



POLARIZZAZIONE (KEYING)



NOTE (NOTES)

1. MATERIALE: PA 6-6 CARICATO VETRO UL RECOGNIZED, COLORE NERO
(MATERIAL: PA 6-6 G.F. FILLED UL RECOGNIZED, COLOR BLACK)
2. OGNI CAVITA' E' IDENTIFICATA DAL NUMERO POSTO SIA SUL FRONTE CHE SUL RETRO DEL CONNETTORE.
(CONTACT CAVITIES IDENTIFIED BY CHARACTERS)
3. QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO CON FILE N.E28476 E CERTIFICATO CON FILE N.LR7189A-259
(THIS CONNECTOR IS RECOGNIZED BY FILE N.E28476 AND CERTIFIED BY FILE N.LR7189A-259)

IL DISEGNO INDICA IL P.N. 183077-1
(P.N. 183077-1 AS SHOWN)

CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY				DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO			
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED				RELEASE FOR PUBLICATION			
© COPYRIGHT 1991 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING				1991			
TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)				DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)	SCALA (SCALE)	
± 0.3				—		—	
ANGOLI (ANGLES)				± 2°			
DIS. (DR.)				18 MAR. '94			
C.P.IA							
A3 REVISED ET00-0123-99				G.S. 01/06/94		CONT. (CHK) 18 MAR. '94	
A RELEASED FOR PROD. ET00-0228-94				C.P. 07/11/94		APP. R.CANTORE	
REV. REVISIONI (REVISION RECORD)				DIS. DATA (DR) (DATE)		APP. (APP.)	
				LOC. SIZE	NUMERO (DWG NO)	REV.	FOGLIO (SHEET)
				I A3	C-183077	A3	1 OF 1