





Betriebsanleitung
Warnlicht-Summer 115

Instructions for use
Buzzer / Light Combination 115

Mode d'emploi
Buzzer a Voyant réf. 115



Funktion
Function
Fonctionnement

Das Gerät erzeugt aus elektrischen Signalen sichtbare (Blink-, Dauerlicht-) und hörbare (Summer) Signale.

The appliance produces visible (blinking or permanent light) and audible signals (buzzer) via electrical signals.

L'appareil produit des signaux visuels (feu clignotant, feu fixe) et des signaux auditifs (buzzer) via des signaux électriques.



WARNUNG
CAUTION
ATTENTION

Sicherheitshinweise
Safety instructions
Consignes de sécurité



- Anschluß nur durch eine Elektrofachkraft.
- Wiring must be carried out by a qualified electrician.
- Connexion à effectuer par un électrotechnicien confirmé.



75 dB

- Der Schalldruck des Akustikelements kann bei geringem Abstand das Gehör schädigen.
- The noise level of the unit can cause damage to hearing - ear protection should be worn when in close proximity.
- En cas de travail à proximité du buzzer, nous vous conseillons l'utilisation de bouchons d'oreilles.



- Wenn durch einen Ausfall des Signalgeräts eine Gefährdung von Menschen oder Beschädigung von Betriebseinrichtungen möglich ist, muß dies durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden.

- In the event of failure, additional precautions must be taken to ensure the safety of personnel and production equipment.
- En cas de panne ou défaut sur l'appareil prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des opérateur et des équipements de travail.





Technische Daten







Technical specifications
Données techniques



ABS; grau, **gray**, gris
PA-GF; weiß, white, blanc

PC;
rot, **red**, rouge: 115 168 15
gelb, **yellow**, jaune: 115 368 15


2400Hz 	Dauererton, 75 dB (1m) permanent tone, 75 dB (1m) son continu, 75 dB (1m) 24 V \approx / 220mA 24V / \leq 5W / E10
	



Reinigung mit milden, nicht scheuernden und nicht kratzenden Mitteln möglich. Niemals aggressive Reinigungsmittel wie z.B. Verdünnung oder Benzin verwenden.

The unit should be cleaned with a light, non-abrasive cleaning agent. Do not use solvents or benzine.

Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un produit doux, non abrasif. Ne jamais utiliser des détergents agressifs tels que p.ex. diluant ou essence.



Das Gerät ist wartungsfrei.

The appliance is maintenance-free.

L'appareil ne nécessite aucun service d'entretien.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications
Sous réserve de modifications techniques
310.115.001.0805

© (D)



WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.de
www.werma.de