


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	ZDI		A3	REVISED PER ECO-11-005030	21MAR11	RK	HMR

注 記


- 1 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル (94V-0), 色: 黒
- 2 金属パネルの場合、コネクタ取付け方向をパンチ加工方向にしてください。
- 3 プラスチックパネルの場合、穴端部にRなき様ご配慮ください。
- 4 ~~ハウジング全面にテフロン塗装の事。~~

NOTES

- 1 MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC ,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
- 2 INSERT CONN FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
- 3 EDGE OF THICKNESS WAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.
- 4 ~~TO COAT ALL SURFACE OF HOUSING WITH TEFLON.~~







パネル加工推奨寸法図
RECOMMENDED PANEL LAYOUT
(適用パネル厚0.8-2.0)
(APRICABLE PANEL THICKNESS:0.8-2.0)



CIRCUIT NO.
回路番号

ROW ID MARK
列番号



OBSOLETE	1	22.5	27.7	11.5	6	28	34.0	33.88	9	20	5-1318114-9
	-	22.5	27.7	11.5	6	28	34.0	33.88	9	20	2-1318114-9
	-	22.5	27.7	11.5	6	28	34.0	33.88	9	20	1-1318114-9
OBSOLETE	1	12.5	17.7	11.5	6	18	24.0	23.88	5	12	5-1318114-6
	-	12.5	17.7	11.5	6	18	24.0	23.88	5	12	2-1318114-6
	-	12.5	17.7	11.5	6	18	24.0	23.88	5	12	1-1318114-6
OBSOLETE	1	7.5	12.7	4	4	13	19.0	18.88	3	8	5-1318114-4
	-	7.5	12.7	4	4	13	19.0	18.88	3	8	2-1318114-4
	-	7.5	12.7	4	4	13	19.0	18.88	3	8	1-1318114-4
OBSOLETE	1	5	10.2	4	4	10.5	16.5	16.38	2	6	5-1318114-3
	-	5	10.2	4	4	10.5	16.5	16.38	2	6	2-1318114-3
	-	5	10.2	4	4	10.5	16.5	16.38	2	6	1-1318114-3
FINISH	A	B	C	D	E	F	G	N	POS	P/N	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
単位 耗
mm

MATERIAL
材料
1

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

一般公差
10: ±0.3
30: >10 ±0.35
100: >30 ±0.4
ANGLE: ±3°

FINISH
仕上

DWN 7/DEC/'98
CHK 7/DEC/'98
APVD 7/DEC/'98
K.IKEDA
N.MATSUBARA
I.HASEGAWA
PRODUCT SPEC
製品規格
108-5619
APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5258
WEIGHT

TE Connectivity

2列 タブ ハウジング
パネル マウント タイプ
DOUBLE ROW TAB HSG (PANEL MOUNT)
<DYNAMIC D-2100D>

SIZE A3
CAGE CODE 00779
DRAWING NO
番号 C-1318114
RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE 2-1
尺度

SHEET 1 OF 1

REV A3

AMP14-70-19 REV 10/93

顧客用図面