


C-170376

一般公差	
10以下	± 0.2
10を越え30以下	± 0.25
30を越え100以下	± 0.3
角 度	± 3°

GENERAL TOLERANCE
± 0.2





注 NOTES ;

1. 使用ハウジング APPLICABLE HOUSINGS
172213-□: パネル取付型 PANEL MCUNT TYPE
172211-□: 宙吊り型 FREE HANGING TYPE
2. 適用規格 SPECIFICATIONS
108-5118: 製品規格 PRODUCT SPEC.
114-5035: 取付適用規格 APPLICATION SPEC.
3. バラ状端子用手動工具 724685-1 HAND TOOL

めっき仕様: ニッケル下地、接触ピン部のみ金めき0.38μ以上
FINISH: 0.00038 MIN GOLD PLT AT PIN AREA OVER NI PLT.

SECT. 断面 A-A

SECT. 断面 B-B



↑ -3	焼青銅 0.2厚 ④ PHCS-BZ 0.2t ④	↑ -3
-2	錫めっき焼青銅 0.2厚 PHCS-BZ 0.2t	-2
170429-1	錫めっき黄銅 0.2厚 PRE-TIN PLT BRASS 0.2THK	170376-1
バラ状端子 LOOSE PIECE	材質・仕上 MATERIAL & FINISH	型番 PART No.
表参照 SEE TABLE		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)
表参照 SEE TABLE		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN
0.14 ~ 0.52 mm (AWG #20 - #26)		分組 CLASS
1.1 ~ 1.9 mm (# in)		型名 (TYPE)
公差 (TOLERANCE) ± 0.1 (EXCEPT AS NOTED) (± 0.015) (± 0.001)		スケール (SCALE) 4-1
名称 (NAME) E I シリーズ コネクタ ピンコンタクト (AWG #20 - 26) PIN CONTACT (AWG #20 - #26) - E I SERIES CONNECTOR		LOCC SIZE 番号 (NO) C-170376

PRINT DIST 4	LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
DR	DE	APP	CHK	
CHK				