



Miroir de sécurité
Safety mirror

Gamme / Range	SIGN
Référence / Reference	MR 5684 RB
Code usine	A3
Douane / Customs	70091000
EAN	3321369982972

Longueur réflecteur / Reflector length	865 mm
Largeur réflecteur / Reflector width	545 mm
Longueur cadre / Frame length	950 mm
Largeur cadre / Frame width	670 mm
Distance de vue / Sight distance	20 m
Poids / Weight	6,15 kg

DESCRIPTION :

- Miroir réfléchissant rectangulaire
- Fabriqué en polyméthacrylate de méthyle (PMAM)
- Incassable
- Avec bandes réfléchissantes 3M
- Convient pour une utilisation extérieure

ACCESSOIRES :

- 1 fixation pour mur ou mât ø45-48 mm

EMBALLAGE :

- 1 élément par carton

Fabriqué en / Made of	PMAM / PMMA
Coloris / Color	Rouge et blanc / Red and white

DESCRIPTION :

- Rectangular reflecting mirror
- Made of polymethyl methacrylate (PMMA)
- Unbreakable
- With 3M reflecting tapes
- Suitable for an outdoor use

ACCESSORIES :

- 1 fixation for wall or mast ø45-48 mm

PACKING :

- 1 piece in a cardboard box



UVC/Consumer sales unit	1	
Carton / Cardboard box	420 x 400 x 300 mm	
Hauteur palette / Pallet height	1,2 m	1,8 m
Cartons par couche / Boxes per layer	8	8
Couches par palette / Layers per pallet	2	3
Cartons par palette / Boxes per pallet	16	24
Produits par palette / Products per pallet	16	24
Poids palette net / Pallet net weight	98 kg	148 kg
Poids palette brut / Pallet gross weight	118 kg	168 kg

MR 5684 RB



3 321369 982972