

## Infrarot-Thermometer

Messoptik 3:1  
HOLD  
-50...+400 °C



### testo 826-T1

#### inkl. TopSafe

testo 826-T1, Infrarot-Thermometer ohne Messfleckmarkierung, inkl. TopSafe und Wand-/Gürtelhalterung

Best.-Nr. RS 358-8430

testo 826-T1 für die berührungslose und schnelle Temperaturkontrolle von Lebensmitteln. Bequem und ohne die Verpackung zu zerstören! Der einstellbare Alarm (blinkendes Display) zeigt Ihnen sofort wenn ein Grenzwert überschritten wird.

- **Wasserdicht und robust durch TopSafe (IP67)**
- **Wand-/Gürtelhalterung im Lieferumfang**
- **Schnelltest - Messen, ohne die Verpackung zu zerstören**



Temperatur-Schnelltest (Screening-Test) bei Lebensmitteln z.B. in Gefriertruhen, Kühlregalen, usw.

#### Bestelldaten Zubehör

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Taufühler, Infrarot-Thermometer  
Kalibrierpunkt -18 °C  
Best.-Nr. 0520 0061

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Taufühler, Infrarot-Thermometer  
Kalibrierpunkt 0 °C  
Best.-Nr. 0520 0062

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Taufühler, Infrarot-Thermometer  
Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C  
Best.-Nr. 0520 0041

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur Infrarot-Thermometer; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; 180 °C  
Best.-Nr. 0520 0002

#### Technische Daten

Messbereich	-50... +400 °C
Genauigkeit	±2% v.Mw. (+100.1... +400 °C) ±1 Digit ±2 °C (-50... +100 °C)
Auflösung	0.5 °C (-50... +400 °C)
Betriebstemp.	0... +50 °C
Lagertemp.	-40... +70 °C
Batterietyp	2 Lithium-Batterien (CR 2032)
Standzeit	100 h
Abmessung	184x43.4x19 mm
Gewicht	80 g
Garantie	2 Jahre

## Infrarot-Thermometer

1-Punkt Laser  
Messoptik 3:1  
HOLD  
-50...+400 °C



### testo 826-T2

#### inkl. TopSafe und Laser

testo 826-T2, Infrarot-Thermometer mit Laser-Messfleckmarkierung und akustischem Alarm, inkl. TopSafe und Wand-/Gürtelhalterung

Best.-Nr. RS 358-8446

Zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen des testo 826-T1 ermöglicht testo 826-T2 die Markierung des Messflecks mit einem Laserstrahl und besitzt einen akustischen Alarm, der die Überschreitung des festgelegten Grenzwertes meldet.

- **alle Vorteile des testo 826-T1**
- **Markierung des Messflecks mit einem Laserstrahl**
- **Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung**



Produktionstemperatur-Kontrolle bei der Lebensmittelherstellung

#### Bestelldaten Zubehör

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Taufühler, Infrarot-Thermometer  
Kalibrierpunkt -18 °C  
Best.-Nr. 0520 0061

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Taufühler, Infrarot-Thermometer  
Kalibrierpunkt 0 °C  
Best.-Nr. 0520 0062

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Taufühler, Infrarot-Thermometer  
Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C  
Best.-Nr. 0520 0041

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur Infrarot-Thermometer; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; 180 °C  
Best.-Nr. 0520 0002

#### Technische Daten

Messbereich	-50... +400 °C
Genauigkeit	±2% v.Mw. (+100.1... +400 °C) ±1 Digit ±2 °C (-50... +100 °C)
Auflösung	0.5 °C (-50... +400 °C)
Betriebstemp.	<b>-20... +50 °C</b>
Lagertemp.	-40... +70 °C
Batterietyp	2 Microzellen AAA
Standzeit	20 h
Abmessung	184x43.4x19 mm
Gewicht	80 g
Garantie	2 Jahre