

SIMATIC S7-200，USB/PPI电缆 MM，多主站，用于连接 S7-200至PC USB端口，不支持自由端口

<b>电源电压</b>	
说明	来自 USB 接口
<b>接口</b>	
<b>点对点</b>	
传输速率，最大值	187.5 kbit/s ; 9.6/19.2/187.5 Kbit/s ; 设置：不需要
<b>协议</b>	
PPI	是；10/11 位
<b>报警/诊断/状态信息</b>	
<b>诊断显示 LED</b>	
说明	Tx ( 绿色 )：USB 发送显示；Rx ( 绿色 )：USB 接收显示；PPI ( 绿色 )：RS-485 发送显示
<b>电位隔离</b>	
电位隔离	1
<b>软件要求</b>	
所需软件	STEP 7 Micro/WIN V3.2 从 SP4 起
<b>导线</b>	
属于产品	SIMATIC S7-200
<b>重量</b>	
重量，约	300 g
日期	2014-7-14