

C-179472

NUMBER

三 角 法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/93

2-179472-4 : 本 ☒


2-179472-4 : AS SHOWN

注 記


1. 通用コネクタ型番 : X-179228-X (リセ)

NOTE


1. CONNECTOR P/N : X-179228-X (REC)




8P






26P, 20P



28P, 22P, 16P



30P, 24P, 18P, 12P



34.3	28.0	14	30	3-179472-0
32.3	26.0	13	28	2- -8
30.3	24.0	12	26	2- -6
28.3	22.0	11	24	2- -4
26.3	20.0	10	22	2- -2
24.3	18.0	9	20	2- -0
22.3	16.0	8	18	1- -8
20.3	14.0	7	16	1-179472-6
16.3	10.0	5	12	1-179472-2
12.3	6.0	3	8	179472-8
A	B	N	PIN 極数	型 番 P/N

Copyright ©1990年
AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.Copyright ©1990
AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Kawasaki, Japan包含電線断面 (WIRE RANGE)
—#— mm² (AWG—#—)被覆外径 (INSULATION DIA.)
—#— mmφ名称 (NAME) CT ダブルローコネクタ用ホルダー
(タイプ:CT クリンプタイプⅡ)
HOLDER FOR CT DOUBLE ROW CONN. (TYPE:CT CRIMP TYPEⅡ)一般公差
(GENERAL TOLERANCE)
10mm以下: ±0.2
10mm以上 30mm以下: ±0.25
30mm以上 100mm以下: ±0.3
角 度: ±3°SIZE LOC 番号 (No.)
B J C-179472
尺 度 (SCALE)
—#—

REV. B

SHEET
1 OF 1

B	REVISED	FJ00-4832-95	H.S.T.F.	7/25/96
A	REVISED	FJ00-2305-95	T.F.S.K.	4/5/95
O	RELEASED	FJ00-0588-94	T.F.S.K.	5/18/94
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

材料 (MATERIAL) 66NYLON
66ナイロン樹脂
色 (COLOR) NATURAL
自然色
DR. T.FURUYA 5/17/94
CHK. S.KUBOUCHI 5/18/94
APP. S.Kubouchi 7/18/96

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面