





LOC	DIST	REVISIONS 変更				DATE	DWN	APVD
P	LTR	DESCRIPTION						
J		C1	REVISED PER ECO-11-005030				11MAR11	RK HMR


-1; AS SHOWN



A-A



B-B



C-C

- 1 運用スリーブ型番: 174817-1
- 2 本端子は連鎖状でリール巻き
- 3 取扱い説明書: 411-5391

- 1 APPLICABLE SLEEVE P/N: 174817-1
- 2 CONTINUOUS STRIP ON REELS
- 3 INSTRUCTION SHEET NO: 411-5391

911589-1	175021-1	PRE TINNED BRASS 錫めっき付 黄銅 0.4t	175020-1
HAND TOOL NO. 手動工具型番	LOOSE PIECE NO. ばら状端子型番	MATERIAL 材料	P/N 型番

WIRE RANGE 抱合電線断面積	AWG #22-#18 0.31~0.89 mm ²	INSULATION DIA 被覆外径	1.5~3.1 mm ϕ
-----------------------	--	------------------------	-------------------

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	DWN M.SUZUKI	11MAY1999	MATERIAL 材料 表参照 SEE TABLE	FINISH 仕上	TE Connectivity
	CHK M.SHINDO	12MAY1999			
	APVD M.SHINDO	12MAY1999			
	PRODUCT SPEC 製品規格	108-5251			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APPLICATION SPEC 取付適用規格	114-5119	NAME 名称	250 SERIES POSITIVE LOCK-EX REC. 250 シリーズ ポジティブロッカーEX リセプタクル	RESTRICTED TO
	WEIGHT	A4 00779			
	CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1			
		SHEET 1 OF 1			
0 PLC ± 1 PLC ± 10 ≥: ±0.2 2 PLC ± 30 ≥ > 10: ±0.25 3 PLC ± 100 ≥ > 30: ±0.3 4 PLC ± ANGLES ± 3°		DRAWING NO 番号	C-175020	REV C1	