


RPER72A474K8M1C03A

「#」には包装コードが入ります。

- 生産中 **Flow OK** RoHS対応 鳴き対策 たわみクラック はんだクラック

<包装コード有り品番一覧>
RPER72A474K8M1C03A

形状



L寸法 or 外径寸法D	7.5 mm 以下
W寸法	5.5 mm 以下
T寸法	4.0 mm 以下
リード間隔F	5.0 +0.6/-0.2mm
リード線径d	0.5 ± 0.05mm
W1寸法 (以下)	8.0mm

参考情報

包装コード	仕様	最小受注単位
	つば折りテーピング	1500

スペック

静電容量	0.47μF ± 10%
定格電圧	100Vdc
温度特性 (準拠規格)	X7R(EIA)
静電容量変化率	± 15%
温度特性の温度範囲	-55 ~ 125
使用温度範囲	-55 ~ 125

⚠️ お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。