

Umdrehungs- oder Hubzähler

Typen 101/103 301/309



- Anzeige 4- oder 5stellig
- Ohne Rückstellung
- Mit oder ohne Gehäuse
- Geringe Abmessung

GEHÄUSE

Die Zähler dieser Typenreihe sind im Aufbaugehäuse, im Einbaugehäuse oder ohne Gehäuse lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Anzeige	4- oder 5stellig, entsprechend Ausführung
Ziffernhöhe	4,2 mm
Befestigung	entsprechend Ausführung
Gehäuse	Kunststoff (POM) schwarz
Gewicht	ca. 5 g, mit Gehäuse ca. 9 g
Zählweise	Umdrehungszähler: +(-) In der festgelegten Drehrichtung addierend, entgegengesetzt subtrahierend Hubzähler: + festgelegt Drehrichtung addierend
Übersetzung	1:1 oder 1:10, entsprechend Ausführung
Drehzahl maximal	Umdrehungszähler: 1.000 U/min., bei Übersetzung 1:10 maximal 100 U/min. Hubzähler: Hubzahl max. 500 Hübe/min., Schaltweg mind. 46°, max. 49°
Drehmoment	Umdrehungszähler: 0,05 Nc Hubzähler: 1,0 N cm
Rückstellung (Reset)	ohne

MASSZEICHNUNG Typ 101/301 Aufbaugehäuse



