





2~6Pos.: AS SHOWN
2~6極品: 本図
(8, 10, 12極品はSHEET 2/2を参照)
(8, 10, 12Pos.-SEE SHEET 2/2)

NOTES;
1. APPLICABLE CONTACT NUMBER:
170376(AWG #20-#26)
170377(AWG #26-#30)
△ APPLY TO 2Pos. HOUSING ONLY.

注記
1. 適用コンタクト型番: 170376 (AWG #20-#26)
170377 (AWG #26-#30)
△ 2極品にのみ適用

B (逆転) REVERSE TYPE	171880	(12)	▲	▲	15	16.1	17.9	6			4-▲	-6	2-▲	-6	▲	-6
		(9.5)			12.5	13.6	15.4	5			4-	-5	2-	-5		-5
		(7)			10	11.1	12.9	4			4-	-4	2-	-4		-4
		(4.5)	2.5	4	7.5	8.6	10.4	3			4-	-3	2-	-3		-3
		(2)	2	3.5	5	6.1	7.9	2			4-172212-2		2-172212-2		172212-2	
A (標準) STANDARD TYPE	171822	(12)	▲	▲	15	16.1	17.9	6			4-▲	-6	2-▲	-6	▲	-6
		(9.5)			12.5	13.6	15.4	5			4-	-5	2-	-5		-5
		(7)			10	11.1	12.9	4			4-	-4	2-	-4		-4
		(4.5)	2.5	4	7.5	8.6	10.4	3	8-▲	-3	6-▲	-3	4-	-3	2-	-3
		(2)	2	3.5	5	6.1	7.9	2	8-172211-2	6-172211-2	4-172211-2		2-172211-2		172211-2	
回路番号 タイプ CIRCUIT No. TYPE	嵌合相手 ハウジング型番 MATING COUNTER PARTS No.	"F"	"E"	"D"	"C"	"B"	"A"	極数 Pos.	赤色 RED	緑色 GREEN	青色 BLUE	黒色 BLACK	自然色 NATURAL	型番 PARTS No.		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

CHECKED: H. Hoshino 8/1 '96
DRAWN: A. Tanigawa 8/1 '96
APPROVED: S. Kurokuchi 8/1 '96

DIMENSIONS: 単位: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
一般公差: 10mm ±0.2, 30mm ±0.25, 100mm ±0.3, ANGLE: ±3°

MATERIAL: 66ナイロン 66NYLON (UL94V-0)
FINISH: 色: 表参照 COLOR: SEE TABLE

PRODUCT SPEC: 108-5118
APPLICATION SPEC: 114-5035
WEIGHT: ---

CUSTOMER DRAWING

AMP
Kawasaki, Japan





名称: EI シリーズ コネクタ (電線対電線)
EI SERIES CONNECTOR (Wire-to-Wire)
フリーハンギングタイプ キャップハウジング
FREE HANGING TYPE CAP HOUSING

SIZE: A3
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO: C-172211
SCALE: 4-1
SHEET: 1 OF 2
REV: F

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
		SHEET 1/2 参照 SEE SHEET 1/2				

8, 10, 12Pos.: AS SHOWN
8, 10, 12極品: 本図
(2~6極品はSHEET 1/2を参照)
(2~6Pos.-SEE SHEET 1/2)

△ CIRCUIT No.
回路番号



NOTES;

△ CIRCUI T NUMBER: INDICATE EACH TWO NUMBERS FROM THE FIRST, FINAL AND CIRCUI T No.5.

2. APPLICABLE CONTACT NUMBER:

170376 (AWG #20-#26)

170377 (AWG #26-#30)

3. MATING COUNTER PARTS NUMBER: 171822

注記;

△ 回路番号は表示は1, 2, 5及び最終番号(極数)とその1番前の番号のみ。

2. 適用コンタクト型番: 170376 (AWG #20-#26)

170377 (AWG #26-#30)

3. 嵌合相手リセハウジング型番: 171822

黒色 BLACK	21.3	13.2	17.5	20	20.9	22.7	8	2-	-8
自然色 NATURAL	31.3	23.2	27.5	30	30.9	32.7	12	1-	-2
ハウジング色 HOUSING COLOR	26.3	18.2	22.5	25	25.9	27.7	10	1-	-0
	21.3	13.2	17.5	20	20.9	22.7	8		172211-8
	"J"	"H"	"G"	"C"	"B"	"A"	極数 Pos.	型番 PARTS No.	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN CHK APVD PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT CUSTOMER DRAWING		AMP EI シリーズ コネクタ (電線対電線) EI SERISE CONNECTOR (Wire-to-Wire) フリーハンギングタイプ キャップハウジング FREE HANGING TYPE CAP HOUSING.	
DIMENSIONS 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10mm ±0.2 30mm ±0.25 100mm ±0.3 ANGLE: ±3°	MATERIAL 材料 66ナイロン 66NYLON (UL94V-0)		DRAWING NO 番号 172211	
FINISH 色: 表参照 COLOR: SEE TABLE		SCALE 尺度 4-1		SHEET 2 OF 2 REV F	