










LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J			B1	REVISED PER ECO-11-005140	09APR2011	RK	HMR



DETAIL C
SCALE 20:1



DIMENSION FOR P.C. BOARD
プリント基板取付寸法図

1. MATING CONNECTOR PART NUMBER; SEE TABLE-1.
TO BE MATED SMOOTHLY WITH THE PLUG HOUSING ASSEMBLY.
2. RECOMMENDED SCREW : PAN-HEADED,
TYPE 2 TAPPING SCREW, NOMINAL DIAMETER 3mm LENGTH; SEE TABLE-3
REFER TO JIS B1115, B1122
3. FASTENING TORQUE FOR SCREW (FOR REFERENCE) : 0.392N·m REF
4. INSTRUCTION SHEET NO; 411-5928
5. APPLIED TERMINAL : SEE TABLE-2.
- △. IDENTIFICATION MARK FOR THE CONTACT FINISH : SEE TABLE.
- △. MEASURED AT 6mm FROM -Z-
- △. MEASURED AT 2mm FROM -Z-
- △. MARKED ONLY ON THE PN 1473898-2, -3, -6, -7, -8, -9.
- △. SEE Fig.1 FOR AVAILABLE CIRCUIT.

1. 嵌合相手ハウジング番号は、TABLE-1参照。
プラグハウジングアセンブリと安座なく嵌合すること。
2. 推奨取付ねじ : JIS B1115, B1122 タッピングねじ
なべ2種、呼び径3、長さ: TABLE-3参照
3. ねじ締め付けトルク(参考) : 0.392N・m REF
4. 取扱説明書NO; 411-5928
5. 適用メス端子はTABLE-2 参照
- △. コンタクト仕上識別記号 : 表参照。
- △. -Z- 面から6mmの範囲で測定。
- △. -Z- 面から2mmの範囲で測定。
- △. 1473898-2, -3, -6, -7, -8, -9
のみ印字される。
- △. ピン抜きアイテム
端子配列はFig. 1参照。

TABLE-1

POS. 極数	PLUG HOUSING PART No. プラグハウジング型番
12	1318774 1376675

TABLE-2

SIGNAL 025	TIN	TERMINAL No. 端子型番	APPLICABLE WIRE RANGE(FEMALE) 適用電線(メス)
		1123343-1	AVSS/AVSSH 0.3~0.5mm ² CAVUS 0.22~0.5mm ² CAVS 0.22~0.5mm ²

TABLE-3

プリント基板板厚(mm) THICKNESS OF PCB(mm)	1.2	1.6
固定用ねじ箇所長さ(mm) NOMINAL LENGTH OF SCREW(mm)	5	6

△ 7	3.39	Ø 2.63	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	BLACK	1473898-9
△ 6	3.39	Ø 2.63	PLASTIC BOX 差し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	GRAY	1473898-8
△ 6	3.39	Ø 2.63	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	GRAY	1473898-7
△ 5	4.01	Ø 2.4	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	PBT GF30	NATURAL	1473898-6
△ 4	3.39	Ø 2.63	PLASTIC BOX 差し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	NATURAL	1473898-5
△ 4	3.39	Ø 2.63	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	NATURAL	1473898-4
△ 3	3.13	Ø 2.63	PLASTIC BOX 差し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	8	△ 0.2~5, 8~11	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	NATURAL	1473898-3
△ 3	3.13	Ø 2.63	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	8	△ 0.2~5, 8~11	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	NATURAL	1473898-2
1	4.01	Ø 2.4	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	PRE-TINNED		PBT GF30	NATURAL	1473898-1
△ 6 MARKING マーキング	WEIGHT (g) 質量	V	OUTER 外装	INNER 内装	TOTAL NUMBER OF CIRCUIT 回路総数	CIRCUIT No. 回路番号	SOLDERING SIDE 半田付け面	CONTACT SIDE 接合部側	MATERIAL 材料	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
			PACKING STYLE 梱包仕様				CONTACT FINISH コンタクト仕上				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN R. KOMIYAMA CHK N. SAI APVD N. SAI		21AUG01 21AUG01	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差: ±0.3		PRODUCT SPEC 製品仕様 108-5668		TE Connectivity	
0-PLC 1-PLC 2-PLC 3-PLC 4-PLC		±0.5 ±0.13 ±0.13 ±0.001		APPLICATION SPEC 応用仕様 114-5250		0.64(.025) SERIES 12POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY (PCB V-TYPE)	
MATERIAL 材料 BRASS HOUSING: SEE TABLE		FINISH 仕上 SEE TABLE		WEIGHT 質量 SEE TABLE		SIZE A100779	
CUSTOMER DRAWING				DRAWING NO 図面番号 A100779		RESTRICTED TO	
SCALE 寸法 5:1				SHEET 枚数 1 OF 1		REV 改訂 B1	

CAP ASSEMBLY & PLUG ASSEMBLY ENGAGEMENT DRAWING
キャップアセンブリ & プラグアセンブリ 嵌合図