

UNITEST TELARIS® 0751



Funktionen

- Schutzleiterwiderstandsmessung
- Isolationswiderstandsmessung
- Ersatzableitstrom
- Berührungsstrommessung
- **Messung des Ersatz-Geräteableitstromes**
- **Messung des Ersatz-Patientenableitstromes**
- Ansprechspannung von Überspannungsschutzeinrichtungen (Varistoren)
- Anschluss für externen Schuko-Messadapter zur Messung von Schutzleiter-, Differenz- und Lastströmen
- Anschluss für externen Stromzangenadapter zur Messung von Schutzleiter-, Differenz- und Lastströmen auch an 3-phasigen Prüflingen

Geräteinformationen

- Speicher für ca. 250 Gerätemessungen
- Serienmäßig eingebaute RS-232-Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte zum PC oder externen Drucker
- UNITEST-Software zur Protokollierung (optional) erhältlich
- Eindeutige Anzeige bei Nichteinhaltung von Grenzwerten über Symbole
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- Anschlussbilder auf Schnellhilfekarte

Gerätehighlights

- Geeignet zur Überprüfung von Kranken/Pflegebetten gemäß DIN VDE 0751
- Messung an elektromedizinischen Geräten (Typ B, BF)
- Anschluss für externen Schuko-Messadapter
- Anschluss für externen Stromzangenadapter

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 1/2-stellig; 1999 Digits
Anzeigebereiche	
Schutzleiterwiderstand	0,05...19,99 Ω
Prüfstrom/Spannung	> 200 mA AC/19 V AC
Isolationswiderstand	0,1...19,99/199,9/250 MΩ
Prüfspannung/Strom	500 V DC/> 1 mA
Ersatzableitstrom	0,25...19,99 mA
Ersatz-Geräteableitstrom	0,25...19,99 mA
Ersatz-Patientenableitstrom	0,25...19,99 mA
Prüfspannung	< 50 V AC
Berührungsstrom	0,01...1,99 mA
Spannungsschutzpegel	50 V DC...500 V DC
Allgemein	31 V AC...312 V AC
Messwertspeicher	ca. 250 Gerätemessungen
Schnittstelle	IR-RS 232
Grenzwertanzeige	über Symbole in LCD
Gebaut nach	DIN VDE 0404
	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
	DIN VDE 0413/EN 61557/IEC 61557
Überspannungskat.	CAT II/300 V
Verschmutzungsgrad	2
Schutzklasse	II
Stromart	IP 40
Stromversorgung	230 V +10%/-15%, 50 Hz
Maße (B*H*T)	290 x 105 x 70 mm
Gewicht	ca. 1,3 kg



Lieferumfang:

- 1 St. UNITEST TELARIS 0751
- 1 St. Messleitung mit Prüfspitze (am Gerät montiert)
- 1 St. Krokodilklemme
- 1 Tüte Musteretiketten
- 1 St. Schnellhilfekarte
- 1 St. Bedienungsanleitung



Zubehör:



UNITEST Software es control 0751, beinhaltet das Modul es control 0701/0702
Best.-Nr. 1255



UNITEST Software es control Komplettpaket (alle Module) ohne Schnittstellenkabel
Best.-Nr. 1250



UNITEST Protokoll drucker
Best.-Nr. 1196



Schnittstellenadapter für Telaris
Best.-Nr. 1157



Prüfetiketten Ø 15 mm (250 St.)
Best.-Nr. 1238



Prüfetiketten Ø 30 mm (250 St.)
Best.-Nr. 1239

Prüfetiketten 60 x 40 mm (250 St.)
Best.-Nr. 1280

UNITEST Kerbzange □
Best.-Nr. 1237

UNITEST Lochzange □
Best.-Nr. 1290

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
UNITEST TELARIS 0751	9095
UNITEST Software es control 0751	1255
UNITEST Software es control Komplettpaket (alle Module)	1250
UNITEST Protokoll drucker	1196
UNITEST Schnittstellenadapter für Telaris	1157
Prüfetiketten Ø 15 mm (250 St.)	1238
Prüfetiketten Ø 30 mm (250 St.)	1239
UNITEST Prüfetiketten 60 x 40 mm (250 St.)	1280
UNITEST Kerbzange □	1237
UNITEST Lochzange □	1290

Demosoftware kostenlos auf unserer CD-ROM erhältlich!