

Kabelbinder - WT-STEEL S 4,6X1067 - 3240805

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 304), auch für aggressive Umgebungsverhältnisse geeignet, mit Kugerverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung

Artikeleigenschaften



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 046356 705431
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	99.99 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	99.99 g
Zolltarifnummer	73269098
Herkunftsland	Großbritannien
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	1067 mm
Breite (a)	4,6 mm
Materialstärke max.	0,25 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-80 °C ... 538 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	silber
Ausführung	Stahlband
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Kabelbinder - WT-STEEL S 4,6X1067 - 3240805

Technische Daten

Allgemein

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
RoHS Konform	ja

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140702
eCl@ss 4.1	27140702
eCl@ss 5.0	27140702
eCl@ss 5.1	27140702
eCl@ss 6.0	27140702
eCl@ss 7.0	27140702
eCl@ss 8.0	27140702

ETIM

ETIM 3.0	EC000046
ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Approbationen

Approbationen

Approbationen

LR

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

Kabelbinder - WT-STEEL S 4,6X1067 - 3240805

Approbationen

LR

Zubehör

Zubehör

Universalwerkzeug

Kabelbinderzange - UNIFOX-CT M 7,9 - 1212610



Kabelbinderzange, für Stahlkabelbinder bis 7,9 mm Breite, bis 0,3 mm Materialstärke