



SPRAY LUBRICANTE DE PRECISIÓN SAPPHIRE

Lubricante de mantenimiento de alto rendimiento con PTFE. Diseñado para proporcionar una lubricación, penetración y protección excelentes en la más amplia gama de aplicaciones. Es higiénico, no tóxico, con una gran capacidad de penetración y no contiene disolventes clorados. Reduce la fricción de todas las piezas móviles, incluidas cadenas, componentes roscados, superficies deslizantes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Ø Intervalo de temperaturas: -55° C a 250° C
- Ø Excelente rendimiento a presiones extremas (fuerza de soldadura de 315 kg)
- Ø Lubricante universal de mantenimiento de muy alto rendimiento
- Ø Película lubricante limpia y no tóxica
- Ø Contiene PTFE como lubricante sólido (reduce la fricción)

INSTRUCCIONES DE USO

- Ø Agitar bien el spray antes de usarlo.
- Ø Aplicar desde una distancia de 15-30 cm.
- Ø El SPRAY LUBRICANTE DE PRECISIÓN SAPPHIRE puede pulverizarse desde cualquier ángulo, gracias a su tecnología de ángulo de 360°, que permite una fácil aplicación del producto.
- Ø Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad con las superficies pintadas o revestidas y con la goma antes de su aplicación.

Para obtener fichas de datos técnicos y de seguridad, póngase en contacto con:

Servicio de respuesta por fax : +44 (0)113 232 2770

Página web : www.rocol.com

Servicio de Atención al Cliente : +44 (0)113 232 2700

Edición 34341c: Enero 04

1

Lubricantes ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.

ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.

La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos, por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada

D
A
T
O
S
T
É
C
N
I
C
O
S



SPRAY LUBRICANTE DE PRECISIÓN SAPPHIRE

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

Aspecto	Líquido casi incoloro
Tipo de base	Éster sintético con aditivos EP y anti-desgaste
Disolvente	Hidrocarburo
Propelente	Gas de petróleo licuado (hidrocarburo)
Sólidos	PTFE
Método Shell 4 bolas (IP239)(ASTM D 2596)	
Fuerza de soldadura	315 kg
Diámetro de cicatriz	0,36 mm (40 kg durante 1 hora)
Diámetro de cicatriz	0,56 mm (60 kg durante 15 minutos)
Almacenaje	Storage temperature should be kept below 50 °C. Se deberá mantener el lugar de almacenaje protegido de los rayos directos del sol.
Tamaños de envases	400 ml

Lubricantes ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.

ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.

La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos, por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada