

Datasheet

Anti Surge T HBC Min Fuse, 3.15A, 6.3x32mm

RS Stock number [414-049](#)

Cylindrical Miniature fuse-links

Abmessungen Dimensions

Artikel-Nummer:	189140.
Article-Number:	
Größe:	6,3 x 32 mm
Size:	
Bemessungsstrom:	100 mA - 32 A
Rated current:	



Aufbau Construction

Isolierrohr:	Keramic / undurchsichtig
Insulating tube:	Ceramic / non transparent
	mit Löschmittelfüllung
	with extinguishing filler
Kontaktkappen:	Kupferlegierung, vernickelt
Contact caps:	Copper alloy, nickel-plated

Schmelzeitgrenzwerte: Fusing time limits:

Bemessungsstrom	1,5 x I _N		2,1 x I _N		2,75 x I _N		4 x I _N		10 x I _N	
Rated current	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
100 mA - 1,6 A	1 h	30 min	400 ms	80 s	95 ms	5 s	10 ms	300 ms		
2 A - 32 A	1 h	30 min	400 ms	80 s	150 ms	5 s	20 ms	300 ms		

Time-Current Curves

