






Embout entrainement hexagonal 1/4"



Référence	Taille de l'empreinte	Taille de vis tête de tension	Taille de vis tête de cisaillement	Longueur totale	
				Inch	mm
TWD-0	0	0-80	-	1	25
TWD-1	1	2-56	4-40	1	25
TWD-2 	2	4-40	6-32	1	25
TWD-3 	3	6-32	8-32	1	25
TWD-4 	4	8-32	10-32	1	25
TWD-5 	5	10-32	1/4-28	1	25
TWD-6 	6	1/4	5/16	1	25
TWD-7	7	5/16	3/8	1	25

Embout entrainement hexagonal 1/4" ACR®

Disponibles uniquement avec nervures ACR® pour dévissage



Référence	Taille de l'empreinte	Taille de vis tête de tension	Taille de vis tête de cisaillement	Longueur totale	
				Inch	mm
TWD-4-ACR	4	8-32	10-32	1	25
TWD-5-ACR	5	10-32	1/4-28	1	25




Embout entrainement hexagonal 5/16"



Référence	Taille de l'empreinte	Taille de vis tête de tension	Taille de vis tête de cisaillement	Longueur totale	
				Inch	mm
TWE-4	4	8-32	10-32	1 1/4	32
TWE-5	5	10-32	1/4-28	1 1/4	32

Lames entrainement hexagonal 1/4"



Référence	Taille de l'empreinte	Taille de vis tête de tension	Taille de vis tête de cisaillement	Longueur totale	
				Inch	mm
TW-0	0	0-80	-	1 1/4	32
TW-1	1	2-56	4-40	1 1/4	32
TW-2	2	4-40	6-32	1 1/4	32
TW-3 	3	6-32	8-32	1 1/4	32
TW-4 	4	8-32	10-32	1 1/4	32
TW-5 	5	10-32	1/4-28	1 1/4	32
TWB-6	6	1/4-28	5/16-24	1 1/4	32
TWB-7	7	5/16-24	3/8-24	1 1/4	32
TWB-8	8	3/8-24	7/16-20	1 1/4	32