







注 ;

1. 嵌合相手ハウジング型番 172281.
2. 使用端子型番 170280.
3. 型番 172281 と嵌合時に干渉なく所定の機能を満足する事.
4. **-A-**面から2mmの範囲で測定.
5. 適用製品規格番号 108-5136.

172280-4	緑
172280-2	黒
172280-1	自然色
番 号	色

© 1980 年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		© 1980 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
抱合電線断面積(WIRE RANGE) — # — mm ² (AWG)		被覆外径 (INSULATION DIA.) — # — mm		名称 (NAME) 12 極 エコノミール シリーズ "J" コネクタ プラグ ハウジング	
材料 (MATERIAL) 耐熱 66+10N		仕上げ (FINISH) 色: 表参照		一般公差 10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±3°	
DR. K. Oda 1/6'84		DE. K. Oda 1/6'84		SYZE LOC 番号 (NO.) C J C-172280	
CHK. K. Oda		APP. M. Logue 1/6'84		尺度 (SCALE) 2:1	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE		REV. 0 SHEET	