





取付穴寸法(寸法公差±0.1)
R 厚 2-1

- 注:
- 1 通用ハネル厚は0.63~1.4mmとし角部隔は最大0.38Rとする。
 - 2 取付穴打板方向とハウジング挿入方向は同じ取。
 - 3 IとIIの寸法差は0.13mm以内で取ると。
 - 4 通用端子型番は61115, 61117, 61314, 170120, 170147等である。
 - 5 適合端子型番は480276である。
 - 6 通用製品規格は108-5037である。
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE

△ OBSOLETE

色	1-171196-9
青	1-171196-6
緑	1- -5
黄	1- -4
橙	1- -3
赤	1- -2
茶	1- -1
自然色	1-171196-0
色	型番

O3 REV. PER ECO-10-000445				KK	AEG	JAN10	19250Y AMP Japan, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING				参考図面 (CUSTOMER COPY, REFERENCE ONLY)				
02 REDRAWN (ECN 35-3812) K.Y. J. 7/10/95				材料 (UL 94V-2)				TRADE MARK				日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN			
LTR 変更 REVISION RECORD				DR	CHK	DATE	適合規格 (WIRE RANGE)				型式 (CLASS)				
DR K. Y. J. 9-25-75. J. K. Y. J. 7/10/95				一般公差 (TOLERANCE) ±0.4 EXCEPT AS NOTED ±1.0				型式 (TYPE)				パネル取付型			
DR K. Y. J. 9-25-75. J. K. Y. J. 7/10/95				1-1				J A C-171196				O3			
6種 X イテン ロック フラグ ハウジング															