

NUMBER 917485







METRIC

単位: 全 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83



注記

△ 金めっきは接触部のみとする

NOTE

△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5		光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	-5	-5
3		△ 0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	-3	-3
2		△ 0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	917512-2	917485-2
めっきコード (PL. ID NO.)		仕上 (FINISH)	単体 (L/P)	型番 (P/N)
Copyright ©1995 年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
組合電線断面 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	
AWG 16-14		2.2-2.8 mmφ	"2L" SIZE (DYNAMIC D-3 SERIES TAB. CONTACT)	
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照	ダイナミック D-3シリーズタブコンタクト	
A REVISED (FJ00-2906-95) KI Y.I. 31/JUL/95		DR. 27/APR/95 DE. 27/APR/95	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
O RELEASED (FJ00-1975-95) KI S.M. 28/APR/95		DR. K. IKEDA 27/APR/95 DE. K. IKEDA 27/APR/95	10以下: ±0.2	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		CHK. S. MAYABE 28/APR/95 APP. S. MAYABE 28/APR/95	10を超え 30以下: ±0.25	
			30を超え 100以下: ±0.3	
			角度: ±3°	
			SIZE B J	番号 (No.) 917485
			尺度 (SCALE) 5-1	REV. A
				SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図 面