



**Technische Daten**

Material: Polypropylen & Velour PA  
 Ausführung: Stranggepresst und laminiert  
 Farbe: Schwarz  
 Haken Farbe: Schwarz

Breite: Nominal ± 1%  
 Arbeitstemperatur: Von -20 °C bis 75 °C  
 Gesamtdichte: 1,35 ± 0,30 mm  
 Gewicht: 550 ± 60 g/m<sup>2</sup>  
 Haken/cm<sup>2</sup>: Durchschnittlich 272

**Charakteristische Ergebnisse:**

Schälkraft: Minimum 0,4 N/cm  
 Scherkraft: Minimum 7,0 N/cm<sup>2</sup>  
 Lebensdauer: 50% Verlust bei 100 Zyklen  
 Reißfestigkeit: Minimum 120 N/cm  
 Schmelzpunkt: 150 °C  
 Elektrische Leitfähigkeit: Nein  
 Waschbeständigkeit: 4 Minimum ISO 105 Sek/C03  
 UV- Resistenz: gering  
 Feuchtigkeitresistenz: mittelmäßig  
 Nähbeständigkeit: mittelmäßig  
 Säurebeständigkeit: mittelmäßig