

Article numéro: 77546

# Raclette sol Mousse, 600 mm, Jaune



Les raclettes Vikan sont très solides et résistantes. Idéales pour l'industrie alimentaire en général. Adaptées à tous les types de sols. Lorsque le caoutchouc est usagé, il suffit de changer la cartouche. Lame de rechange 77745 / 77749.

# Données techniques

<b>Code EAN</b>	5705020775468
<b>Code Dun</b>	15705020775465
<b>Code de marchandise</b>	96039099
<b>Matériau</b>	Polypropylène, Caoutchouc cellulaire
<b>Quantité par Carton</b>	10 Pcs.
<b>Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)</b>	320 Pcs.
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Hauteur</b>	115 mm
<b>Longueur</b>	600 mm
<b>Largeur</b>	85 mm
<b>Colis Longueur</b>	615 mm
<b>Colis Hauteur</b>	210 mm
<b>Colis Largeur</b>	295 mm
<b>Poids brut</b>	0.326 kg
<b>Poids net</b>	0.287 kg
<b>Pays d'origine</b>	Denmark
<b>Température max. de nettoyage (Autoclave)</b>	80 °Celsius
<b>Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)</b>	93 °Celsius
<b>Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)</b>	80 °Celsius
<b>Température d'utilisation min.</b>	-20 °Celsius
<b>PH min. en concentration d'utilisation</b>	2
<b>PH max. en concentration d'utilisation</b>	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.