

## Datasheet

# Black Desk Digital 1/100s, Battery Operated Stopwatch

RS Stock number [235-5059](#)



### Features:

- Black ABS case size 100x120x45mm
- 1/100 second count up facility to 10 hours with lap and split options
- 3 sockets to allow the unit to be operated externally by leads (not supplied, see 533-0564)
- 3 buttons for Start/Stop, Mode and Split/Lap/Reset
- Digit heights 14 and 11mm
- Accuracy within 0.5 second over a 10 hour period
- R6 battery supplied

**German**

Schwarz ABS Gehäuse 100x120x45mm 1/100 Sekunde zählen Anlage bis zu 10 Stunden mit Lap und Split Optionen 3 Buchsen ermöglichen das Gerät führt extern betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe 533 0564) 3 Tasten für Start/Stop, Modus und Split/Lap/Reset Digit Höhen 14 und 11 mm Genauigkeit innerhalb von 0,5 Sekunden über ein 10-Stunden Periode R6 Batterie geliefert

1 Meter führt zur Verwendung mit 235 5059 Stopclock ausgestattet mit 4mm-Stecker am einen Ende und Krokodil-Clips auf der anderen

**French**

100x120x45mm taille du boîtier ABS noir 1/100 seconde avancez une facilité à 10 heures avec tour et split 3 prises pour laisser l'appareil fonctionner à l'extérieur par les responsables des options (non fourni, voir 533 0564) 3 boutons de marche/arrêt, Mode et Split/Lap/Reset Digit hauteurs 14 et 11 mm précision 0,5 seconde sur une batterie 10 heures de la R6 période fournie

1 mètre mène pour utilisation avec 235 5059 stopclock se monte avec 4mm se branche sur une extrémité et crocodile des clips sur l'autre

**Dutch**

Zwarte ABS zaak grootte 100x120x45mm 1/100 seconde tellen faciliteit tot 10 uur met ronde en split opties 3 sockets zodat het toestel extern worden beheerd door leads (niet bijgeleverd, zie 533 0564) 3 knoppen voor Start/Stop, Mode en Split/ronde/Reset cijfer hoogten 14 en 11 mm nauwkeurigheid binnen 0,5 seconde over een 10 uur periode R6 batterij kopen

1 meter leidt voor gebruik met 235 5059 stopclock voorzien met 4mm pluggen aan één eind en krokodil clips op de andere

**Italian**

Nero ABS dimensioni caso 100x120x45mm 1/100 di secondo contare impianto a 10 ore con giro e Spalato opzioni 3 prese per consentire l'unità può essere utilizzato esternamente da cavi (non in dotazione, vedi 533 0564) 3 tasti per Start/Stop, modalità e Split/Lap/Reset cifra altezze 14 e 11 mm precisione entro 0,5 secondi sopra una pila R6 10 ore periodo fornito

porta di 1 metro per uso con 235 5059 stopclock arredata con 4mm i tappi sulla clip fine e coccodrillo uno su altro

**Danish**

Sort ABS sag størrelse 100x120x45mm 1/100 sekund tæller op facilitet til 10 timer med lap og opdelingen muligheder 3 sockets for at tillade enhed skal betjenes eksternt af kundeemner (medfølger ikke, se 533 0564) 3 knapper til Start/Stop, Mode og Split/Lap/Reset ciffer højder 14 og 11 mm nøjagtighed 0,5 sekund over en 10 timers periode R6 batteri medfølger

1 meter fører til brug med 235 5059 stopclock monteret med 4mm stik på ene ende og krokodille klip på den anden

**Spanish**

100x120x45mm tamaño de la caja de ABS negro 1/100 de segundo cuenta facilidad para 10 horas con vuelta y split 3 zócalos para permitir que la unidad para ser operado desde el exterior por los plomos de opciones (no suministrado, ver 533 0564) 3 botones de Start/Stop, modo y Split/Lap/Reset dígitos alturas 14 y 11 mm precisión dentro de 0,5 segundos más de una hora 10 período R6 suministrada