





4


3

2

三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)



SECT.
断面 A-A



キャビティマ-7
CAVITY MARK

LL-DM-7
TRADE MARK

注.

1. 適用製品規格: 108-5338

2. 適用コネクタ型番: 175179-□

3. 嵌合相手側コネクタ型番

・リセ・ハウジング: 173974-□

・リセ・コネクタ: 170324-□ (AWG #24-#20)

170325-□ (" #20-#16)

170326-□ (" #18-#14)

4. 取扱説明書: IS-545

NOTES:

1. PRODUCT SPEC: 108-5338

2. APPLICABLE CONTACT P/N: 175179-□

3. MATING REC. CONNECTOR P/N

REC. HSG.: 173974-□

REC. CONT.: 170324-□ (AWG #24-#20)

170325-□ (" #20-#16)

170326-□ (" #18-#14)

4. INSTRUCTION SHEET: IS-545

赤 (RED)	176448-7
青 (BLUE)	176448-6
自然色 (NATURAL)	176448-1
色調 COLOR	型番 P/N

C	REVISED	FJD0-0467-03	T.H	N.Y	23 JAN '04
B	REVISED	FJD0-2671-95	DR	CHK	23 JUL '95
A	REVISED	IJ-12847	DR	CHK	12/18/90
O	作成	(J-12506)	DR	CHK	12/18/90
LTR	変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE

tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
適合電線断面積 (WIRE RANGE) — #18-#24 AWG		被覆外径 (INSULATION DIA.) — #18-#24	
材料 (MATERIAL) 6/6 NYLON (UL94V-0)		仕上 (FINISH) — #18-#24	
名義 (NAME) 187 SERIES POSITIVE LOCK (MK-II) TAB HSG. 1Pos (W-W TYPE)		187 シリーズ ポジティブ ロック (MK-II) タブ ハウジング	
1極 (電線 対 電線 接続用)		1極 (電線 対 電線 接続用)	
一般公差 10以下 ±0.2 10以上 30以下 ±0.25 30以上 100以下 ±0.3 角 度 ±1°		SIZE LOC 番号 (NO.) B J C-176448	
尺度 (SCALE) 4:1		REV. C	
SHEET 1/1		SHEET 1/1	

CUSTOMER DRAWING