



roline®

Designed for Professionals

ROLINE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel, Kat. 6

- Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung
- Konfektioniertes Kabel mit geschirmten hochwertigen RJ-45 Steckern
- Kontaktbelegung 1:1 nach EIA/TIA 568, 8 Adern
- **Aufbau:** 8 Adern Litze; paarweise Schirmung in alukaschierter Folie; Gesamtschirmung in verzinnem Kupfergeflecht
- Standardausführung grau oder Kabel- und Steckerfarbe in rot, gelb, grün, blau schwarz

- **Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:**

ROLINE S/FTP Kat. 6/Class E Massivdraht Installationskabel (Best.-Nr. 21.15.0889), ROLINE Kat. 6/Class E Anschlussdosen (Best.-Nr. 25.16.8493), ROLINE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel (Best.-Nr. 26.11.0351), und ROLINE UTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker (Best.-Nr. 21.15.0835).

Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Prüfbericht PB-Nr. P1262a-04-D)

Länge	grau	rot	gelb	grün	blau	schwarz	1	10
0,5m	21.15.0830	21.15.1321	21.15.1322	21.15.1323	21.15.1324	21.15.1325	4,50	4,10
1,0m	21.15.0831	21.15.1331	21.15.1332	21.15.1333	21.15.1334	21.15.1335	5,50	4,90
2,0m	21.15.0832	21.15.1341	21.15.1342	21.15.1343	21.15.1344	21.15.1345	6,80	6,10
3,0m	21.15.0833	21.15.1351	21.15.1352	21.15.1353	21.15.1354	21.15.1355	7,90	7,10
5,0m	21.15.0835	21.15.1361	21.15.1362	21.15.1363	21.15.1364	21.15.1365	9,90	8,90
7,0m	21.15.0837	21.15.1371	21.15.1372	21.15.1373	21.15.1374	21.15.1375	11,90	10,70
10,0m	21.15.0840	21.15.1381	21.15.1382	21.15.1383	21.15.1384	21.15.1385	14,90	13,40
15,0m	21.15.0845	21.15.1391	21.15.1392	21.15.1393	21.15.1394	21.15.1395	19,90	17,90
20,0m	21.15.0850	21.15.1401	21.15.1402	21.15.1403	21.15.1404	21.15.1405	24,90	22,40