


NUMBER 178802


METRIC

PRINT DIST DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT


AMP-J REV.10/83




Y キーイングパターン  
Y KEYING PATTERN  
2-178802-3 ONLY



X キーイングパターン  
X KEYING PATTERN  
1-178802-3 ONLY



パネル加工推奨寸法図  
RECOMMENDED PANEL LAYOUT



キータイプ Y  
KEY TYPE Y  
2-178802-8

NOTES

- 1 MATERIAL:GLASS FIELD THERMO PLASTIC,POLYESTER COLOR;BLACK
- 2 PANEL ATTACHMENT RECOMMENDATION M3 SCREW

注記

- 1 材料：ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色：黒色
- 2 パネル取付推奨ネジ M3

キータイプ KEY TYPE	POS. 極数 DIMENSION	寸法 A	寸法 B	寸法 C	寸法 D	寸法 E	寸法 F	寸法 G	寸法 N	型番 PART NUMBER
Y	10	67	58	48.29	41.29	49.2	18.4	4	9	2- -8
X	10	67	58	48.29	41.29	49.2	18.4	4	9	1- -8
	8	59	50	40.67	33.67	41.6	18.4	4	7	1- -7
Y	5	47	38	29.24	22.24	30.2	18.4	4	4	1- -5
	3	40	31	21.62	14.62	22.6	8.4	2	2	2- -3
X	3	40	31	21.62	14.62	22.6	8.4	2	2	1-178802-3

Copyright ©1992 #				Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				<b>tyco</b> Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
D	REVISED(FJD0-0381-04)	T.S	DM	2002	配合線径範囲(WIRE RANGE)		被覆径(INSULATION DIA.)		名称(NAME) パネルマウントタイプ タブハウジング ダイナミック 3100 シリーズ用		
C	REVISED(FJ00-3700-95)	K.I	Y.I	24NOV	- mm(AWG -)		mmφ		WIRE TO WIRE PANEL MOUNT TYPE TAB HSG FOR DYNAMIC 3100(SINGLE ROW)		
B1	REVISED(FJ00-2011-95)	NM	S.M	3/30	材料(MATERIAL) 注記参照		仕上(FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
B	REVISED(FJ00-0885-94)	K.I	S.M	9/27	SEE NOTES		DR. 9 MAR 92		DE. 9 MAR 92		SIZE LOC 番号(No.)
A	REVISED (J-1120)	Y.T	S.M	2/8	DR. N.Matsubara		DE. N.Matsubara		B J C-178802		尺取(SCALE)
O	RELEASED (J-1008)	NM	H.G	3-10	CHK. 10 MAR '92		APP. 10 MAR '92		REV. D		SHEET
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	H.OBATA		S.MANABE		2/1		1 OF 1